

SILVYN® FPAX Y

SILVYN® FPAX Y - divisor em forma de Y para SILVYN® FPAS



Vantagens

- Montagem rápida
- Elevada força de elasticidade
- À prova de água pressurizada
- Proteção contra vibrações

Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor
SILVYN® FPAS

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	Classe-ID ETIM 5.0: EC001172 Classe de descrição ETIM 5.0: Acoplamento para conduítes de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001172 Descrição da classe ETIM 6.0: Conector para mangueiras onduladas
Cor de fornecimento:	Preto, RAL 9005, resistente a UV
Material:	PA66 livre de halogênio Polyester Elastomer
Tipo de proteção:	IP66 IP67 IP68 (2 bar) IP69
Faixa de temperatura:	-50°C até +135°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SILVYN® FPAX Y

Código do Produto	Tamanho nominal	Furo Ø mm	Adequado para SILVYN® FPAS	Peça/emb.
SILVYN® FPAX Y				
55507350	16-13-13	4	1x16 / 2x13	3
55507351	21-16-16	5	1x21 / 2x16	3
55507352	28-21-21	6	1x28 / 2x21	3
55507353	34-28-28	6,5	1x34 / 2x28	3

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16