

## SILVYN® SPLIT GMP-M

SILVYN® SPLIT GMP-M é uma contraporca divisível para instalação subsequente com o conduíte divisível SILVYN® SPLIT



Livre de halogênio



Tempo de montagem



Resistente a temperatura



Resistente a UV

### Vantagens

Montagem rápida  
Desmontagem fácil

### Observação

Resistente a radiação UV e intempéries

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001176

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico

Cor de fornecimento:

Preto, RAL 9005, resistente a UV

Material:

PA livre de halogênio

Faixa de temperatura:

-40°C a +120°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16



## SILVYN®SPLIT GMP-M

Código do Produto	Tamanho métrico	Peça/emb.
SILVYN®SPLIT GMP-M (contra porca métrica)		
61806686	16 x 1,5	100
61806688	25 x 1,5	50
61806689	32 x 1,5	50
61806691	40 x 1,5	25
61806687	20 x 1,5	100
61806692	50 x 1,5	25

Última atualização (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16