

FIPLOCK® ONE-HS

Peça de união de conduítes para as mais altas exigências, adequado para FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE-HS

Info

Nova peça de união de conduítes com sistema de bloqueio inovador



Trilho



Boa resistência química



Retardante de chama



Livre de halogênio



Resistente ao frio



Proteção máxima contra vibrações



Resistência mecânica



Tempo de montagem



Baixo peso

Última atualização (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE-HS



Excelente alívio de tensão



Robusto



Segurança



Resistente a UV



A prova d'água



Vantagens

Força de elasticidade muito elevada por causa da articulação em 360°
Segurança de montagem pelo sistema codificado integrado
Excelente proteção IP
Economia de custos devido à instalação rápida e fácil

Âmbitos de aplicação

Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12
Zonas com elevados requisitos de vedação
Uso em ambientes internos e externos

Características do produto

Travamento ao redor com engrenagem 360°
Mecanismo de fechamento com sistema de codificação integrado
Maior área de vedação através de diversos eixos de tubos corrugados

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001176 Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico
Certificações:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Cor de fornecimento:	Cinza, RAL 7005 Preto, RAL 9005, resistente a radiação UV
Material:	PA 6 livre de halogênio Reação ao fogo de acordo com a especificação UL 94V-0
Tipo de proteção:	IP66/IP67/IP68/IP69
Faixa de temperatura:	-45 °C a +120 °C

FIPLOCK® ONE-HS

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**FIPLOCK® ONE-HS**

Código do Produto	Tamanho nominal	Furo Ø mm	Projeto	Adequado para FIPLOCK® PA6/PA12	Cor	Peça/emb.
61805116	17	8,5	Single	17	preto	10
61805117	23	8,5	Single	23	preto	6
61805118	29	8,5	Single	29	preto	6
61805119	36	8,5	Single	36	preto	4
61805120	48	8,5	Single	48	preto	4
61805121	56	8,5	Single	56	preto	4
61805122	12	8,5	Single	12	preto	10
61805123	17	8,5	Single	17	preto	6
61805124	23	8,5	Single	23	preto	6
61805125	29	8,5	Single	29	preto	4
61805126	36	8,5	Single	36	preto	4
61805127	48	8,5	Single	48	preto	4
61805128	2x 36	8,5	Double	36	preto	4
61805129	2x 48	8,5	Double	48	preto	4
61805130	3x 36	8,5	Triplo	36	preto	4
61805131	3x 48	8,5	Triplo	48	preto	4
61805132	4x 36	8,5	Quádruplo	36	preto	4
61805133	4x 48	8,5	Quádruplo	48	preto	4

Última atualização (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

FIPLOCK® ONE-HS

