

SILVYN® KCLICK GPZ-M

SILVYN® KCLICK GPZ-M - guarnição de conduíte métrica com protetor da fiação do cabo integrado para SILVYN® RILL



Escala de aperto mais ampla



Tempo de montagem



Excelente alívio de tensão



Resistente a temperatura



Variedade de certificações de aprovação

Vantagens

- Montagem rápida
- Desmontagem fácil
- Proteção adicional do cabo
- Selagem adicional do cabo

Âmbitos de aplicação

- Em conjunto com conduíte protetor
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Robótica
- Sempre que os cabos e fios precisem de selagem e alívio da tensão adicionais

Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

SILVYN® KCLICK GPZ-M

Projeto do produto

Rosca de conexão métrica

Prensa-cabos

Corpo base com vedação interna

Parte superior com luva de encaixe

Observação

PG threaded versions are to be found in the online catalogue

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001176

Descrição da classe ETIM 6.0: Conexão por parafuso para mangueira ondulada de plástico

Cor de fornecimento:

Cinza (RAL 7031)

Preto (RAL 9011), resistente aos raios UV

Material:

PA6

Tipo de proteção:

IP 68

IP 69

Faixa de temperatura:

-40°C até +115°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® KLICK GPZ-M

Código do Produto	Tamanho métrico	Escala de aperto em mm	SW wrench size mm	Thread length mm	Abertura livre em mm	Para conduítes com Ø ext. mm	Adequado para SILVYN® RILL	Peça/emb.
SILVYN® KLICK GPZ-M cinza								
55500800	12 x 1,5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10	20
55500810	16 x 1,5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13	20
55500820	20 x 1,5	8 - 12	24	8	13	15,8	16	20
55500830	25 x 1,5	11 - 16	27	8	16	21,2	21	10
55500840	32 x 1,5	15 - 21	34	10	18	28,5	28	10
55500850	40 x 1,5	16 - 26	40	10	25	34,5	34	10
55500860	50 x 1,5	27 - 35	55	12	32	42,5	42	10
55500870	63 x 1,5	32 - 42	65	12	44	54,5	54	10
SILVYN® KLICK GPZ-M preto								
55500805	12 x 1,5	4 - 6.5	16	8	6,5	10	10	20
55500815	16 x 1,5	5 - 9.5	18	8	9,5	13	13	20
55500825	20 x 1,5	8 - 12	24	8	13	15,8	16	20
55500835	25 x 1,5	11 - 16	27	8	16	21,2	21	10
55500845	32 x 1,5	15 - 21	34	10	18	28,5	28	10
55500855	40 x 1,5	16 - 26	40	10	25	34,5	34	10
55500865	50 x 1,5	27 - 35	55	12	32	42,5	42	10
55500875	63 x 1,5	32 - 42	65	12	44	54,5	54	10