

SILVYN® KCLICK NPT

SILVYN® KCLICK NPT



Tempo de montagem



Resistente a temperatura



Variedade de certificações de aprovação

Vantagens

Montagem rápida
Desmontagem fácil
Resistente à tensão
Selagem elevada
Capacidade de giro

Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Robótica
Aplicações giratórias

Referências às normas / Aprovações

NÚMERO DE ARQUIVO UL E308201

Projeto do produto

Rosca de conexão NPT
Corpo base com vedação interna
Parte superior com luva de encaixe

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® KCLICK NPT

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Conector de rosca para mangueira de plástico corrugado

Cor de fornecimento:

Preto, RAL 9005, resistente a UV

Material:

PA6

Livre de halogênio

Tipo de proteção:

IP 68

IP 69

Faixa de temperatura:

-40°C até +115°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



SILVYN® KLICK NPT

Código do Produto	Tamanho nominal	Comprimento total mm	Thread length mm	Abertura livre em mm	Para conduítes com Ø ext. mm	Adequado para SILVYN® RILL	Peça/emb.
61800705	NPT 1/4"	34	11,5	7	10.0	10	50
61800715	NPT 3/8"	37	12	10	13.0	13	50
61800725	NPT 3/8"	39	12	12,5	15.8	16	50
61800745	NPT 1/2"	43,5	13	17	21.2	21	50
61800755	NPT 3/4"	47,5	14	21	28.5	28	25
61800765	NPT 1"	52	16	27,5	34.5	34	25
61800775	NPT 1 1/4"	77	18	36,5	42.5	42	25
61800784	NPT 1 1/2"	89	18	42,5	54.5	54	10
61800785	NPT 2"	92	21	48,5	54.5	54	10