

SILVYN® KLICK-Y (TPE)

SILVYN® KLICK-Y (TPE) - divisor em forma de Y para SILVYN® RILL



Tempo de montagem



Resistente a temperatura

Vantagens

Fácil montagem
Alta resistência térmica

Âmbitos de aplicação

Em conjunto com conduíte protetor
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Distribuidor Y para conduítes SILVYN® RILL

Projeto do produto

3x conexões para conduítes
1 x furo para fixação com parafusos M4

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Classe-ID ETIM 5.0: EC001172

Classe de descrição ETIM 5.0: Acoplamento para conduítes de plástico corrugado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001172

Descrição da classe ETIM 6.0: Conector para mangueiras onduladas

Cor de fornecimento:

Cinza (RAL 7031)

Preto (RAL 9011), resistente aos raios UV

Material:

TPE

Tipo de proteção:

IP 66

Faixa de temperatura:

-40°C até +115°C

SILVYN® KCLICK-Y (TPE)

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

SILVYN® KLICK-Y (TPE)

Código do Produto	Tamanho nominal	Para conduítes com Ø ext. mm	Adequado para SILVYN® RILL	Peça/emb.
SILVYN® KLICK-Y (TPE) cinza				
56000120	3 x 10	10	10	10
56000140	2 x 16/1 x 21	15.8 / 21.2	16/21	10
56000150	2 x 21/1 x 28	21.2 / 28.5	21/28	10
56000160	2 x 28/1 x 34	28.5 / 34.5	28/34	10
SILVYN® KLICK-Y (TPE) preto				
56000125	3 x 10	10	10	10
56000145	2 x 16/1 x 21	15.8 / 21.2	16/21	10
56000155	2 x 21/1 x 28	21.2 / 28.5	21/28	10
56000165	2 x 28/1 x 34	28.5 / 34.5	28/34	10

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16