


FLEXIMARK® Flexiprint LF são marcadores para condutores monopolares e a marcação de cabos de fibra de vidro, fácil e rápida de instalar.

### Info

LF1 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



### **Vantagens**

Resistente a produtos químicos, luz ultra violeta, umidade e óleo (óleo diesel, produto de limpeza alcalino, água salgada, etanol,...) Fácil instalação

### Âmbitos de aplicação

For single core marking Marcação de cabos de fibra ótica Identificação antes da montagem

Para cabos com seções transversais acima dos 16,00 mm², as cintas de cabos podem ser usadas para montar os marcadores individuais

### Observação

Impressão com o software FLEXIMARK® e uma impressora a laser comum Introduzir a folha no modo de alimentação manual
Os melhores resultados de impressão se obtêm nas impressoras a laser com alimentação direta de folha Versão normal: Até máx. 7 caracteres versão L (p. ex. LF1L): Até máx. 15 caracteres

### Escopo de fornecimento

Uma folha de etiquetas consiste de 20 a 60 marcações perfuradas, dependendo do tamanho

Última atualização (27.04.2024) ©2024 Lapp Group - all rights reserved. Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente. PN 0456 / 02\_03.16





Tamanho da folha: 80-100 mm x 210 mm

**Dados técnicos** 

Classificação ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem

Classificação ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC001288

Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação

Cor de fornecimento: Amarelo, branco

Sob pedido: verde, azul e vermelho

Material: Poliéster livre de halogênio

Espessura: 0,175 mm

Faixa de temperatura: -40°C até +125°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.
FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

### Última atualização (27.04.2024) ©2024 Lapp Group - all rights reserved. Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente. PN 0456 / 02\_03.16

Embalagem grande (75 folhas)

FLEXIMARK®

amarelo

22,9

5,2

3,9

13,1

2,4

0.25 - 0.75

4500

83280005

# INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTC

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	A (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Para mm²	Marcador/VPE
	Flexiprint LF0 YE-75								
83254420	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE-75	amarelo	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	4500
83254440	FLEXIMARK <sup>®</sup> Flexiprint LF1L YE-75	amarelo	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	2250
83254460	FLEXIMARK <sup>®</sup> Flexiprint LF1B YE-75	amarelo	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	4500
83254480	FLEXIMARK <sup>®</sup> Flexiprint LF1BL YE-75	amarelo	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	2250
83254500	FLEXIMARK <sup>®</sup> Flexiprint LF2 YE-75	amarelo	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	4500
83254520	FLEXIMARK <sup>®</sup> Flexiprint LF3 YE-75	amarelo	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1500
83254406	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH-75	branco	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	4500
83254426	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH-75	branco	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	4500
83254446	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH-75	branco	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	2250
83254466	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH-75	branco	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	4500
83254486	FLEXIMARK <sup>®</sup> Flexiprint LF1BL WH-75	branco	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	2250
83254506	FLEXIMARK <sup>®</sup> Flexiprint LF2 WH-75	branco	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	4500
83254526	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH-75	branco	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1500







