


FLEXIMARK® Wrapping label LCK

Etiquetas de envoltório FLEXIMARK® LCK são etiquetas de vinil com uma folha de laminado/proteção para a marcação do cabo com uma impressora a laser. A película de proteção protege o texto contra desgaste e solventes.

Info

LCK 32 YE disponível na sacola de amostra FLEXIMARK® (nº de peça M3251010)



Alimento e Bebidas



Engenharia de máquinas e instalações



Energia Solar



Energia Eólica



Boa resistência química



Livre de halogênio



Necessidade de espaço



Resistente a UV



A prova d'água

Vantagens

A folha transparente é enrolada em torno do cabo e colada sobre o campo de inscrição, de modo que a impressão fique protegida contra abrasão, sujeira e solventes

Resistente a produtos químicos, luz ultra violeta, umidade e óleo (óleo diesel, produto de limpeza alcalino, água salgada, etanol,...)

Economiza espaço graças ao revestimento bem justo

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Wrapping label LCK

Âmbitos de aplicação

For cable marking

Observação

Impressão com o software FLEXIMARK® e uma impressora a laser comum

Introduzir a folha no modo de alimentação manual

Os melhores resultados de impressão se obtêm nas impressoras a laser com alimentação direta de folha

Escopo de fornecimento

10 ou 100 arcos perfurados DIN A4 (dependendo do tamanho da embalagem selecionado)

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001530

ETIM 5.0 Class-Description: Sistema de codificação de cabo

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001530

Descrição da classe ETIM 6.0: Sistema de marcação de cabos

Adesivo:

Adesivo permanente à base de acrílico

Cor de fornecimento:

Amarelo, branco

Material:

Poliéster livre de halogênio

Espessura: 0,025 mm

Faixa de temperatura:

-40°C até +125°C

Temperatura mínima de trabalho: +10°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem. Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

FLEXIMARK® Wrapping label LCK

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Largura x comprimento (mm)	Área de inscrição (mm)	Para Ø externo mm	Marcador/VPE	Emb.
Embalagem pequena (10 folhas) - versão amarela							
83256142	FLEXIMARK® etiquetas LCK 32 YE	amarelo	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	640	1
83256144	FLEXIMARK® etiquetas LCK 35 YE	amarelo	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	400	1
83256146	FLEXIMARK® etiquetas LCK 40 YE	amarelo	25.0 x 94.0	25.0 x 25.4	8.0 - 21.0	240	1
83256148	FLEXIMARK® etiquetas LCK 45 YE	amarelo	25.0 x 142.5	25.5 x 25.4	8.0 - 36.0	160	1
83256161	FLEXIMARK® etiquetas LCK 48 YE	amarelo	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	180	1
83256150	FLEXIMARK® etiquetas LCK 60 YE	amarelo	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	200	1
83256152	FLEXIMARK® etiquetas LCK 65 YE	amarelo	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	120	1
83256154	FLEXIMARK® etiquetas LCK 70 YE	amarelo	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	80	1
83256143	FLEXIMARK® etiquetas LCK 32 WH	branco	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	640	1
83256145	FLEXIMARK® etiquetas LCK 35 WH	branco	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	400	1
83256147	FLEXIMARK® etiquetas LCK 40 WH	branco	25.0 x 94.0	25.0 x 25.4	8.0 - 21.0	240	1
83256149	FLEXIMARK® etiquetas LCK 45 WH	branco	25.0 x 142.5	25.0 x 25.4	8.0 - 36.0	160	1
83256160	FLEXIMARK® etiquetas LCK 48 WH	branco	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	180	1
83256151	FLEXIMARK® etiquetas LCK 60 WH	branco	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	200	1
83256153	FLEXIMARK® etiquetas LCK 65 WH	branco	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	120	1
83256155	FLEXIMARK® etiquetas LCK 70 WH	branco	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	80	1
Embalagem grande (100 folhas) - versão amarela							
83256542	FLEXIMARK® etiquetas LCK 32 YE-100	amarelo	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	6400	1
83256544	FLEXIMARK® etiquetas LCK 35 YE-100	amarelo	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	4000	1

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Wrapping label LCK

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Largura x comprimento (mm)	Área de inscrição (mm)	Para Ø externo mm	Marcador/VPE	Emb.
83256546	FLEXIMARK® etiquetas LCK 40 YE-100	amarelo	25.0 x 94.0	25.0 x 25.4	8.0 - 21.0	2400	1
83256548	FLEXIMARK® etiquetas LCK 45 YE-100	amarelo	25.0 x 142.5	25.0 x 25.4	8.0 - 36.0	1600	1
83256550	FLEXIMARK® etiquetas LCK 60 YE-100	amarelo	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	2000	1
83256552	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 65 YE-100	amarelo	50.0 x 95.0	50.0 x 25.0	8.0 - 21.0	1200	1
83256554	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 70 YE-100	amarelo	50.0 x 142.5	50.0 x 25.0	8.0 - 36.0	800	1
83256543	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 32 WH-100	branco	25.0 x 33.5	25.0 x 12.0	4.0 - 7.0	6400	1
83256545	FLEXIMARK® etiquetas LCK 35 WH-100	branco	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	4000	1
83256547	Etiqueta FLEXIMARK® LCK 40 WH-100	branco	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	2400	1
83256549	FLEXIMARK® etiquetas LCK 45 WH-100	branco	25.0 x 142.5	25.0 x 25.4	8.0 - 36.0	1600	1
83256551	FLEXIMARK® etiquetas LCK 60 WH-100	branco	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	2000	1
83256553	FLEXIMARK® etiquetas LCK 65 WH-100	branco	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	1200	1
83256555	FLEXIMARK® etiquetas LCK 70 WH-100	branco	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	800	1

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16