

Faixas de painel em espuma FLEXIMARK® TA

FLEXIMARK® Etiquetas são marcadores de espuma de poliéster e são uma alternativa barata para os marcadores de plástico gravadas para o componente de marcação na indústria elétrica (por exemplo, marcação de painéis) .



Engenharia de máquinas e instalações



Boa resistência química



Livre de halogênio



Tempo de montagem



Resistente a UV

Vantagens

Boa resistência a raios UV

Auto-adesivo em muitas superfícies

Alternativa econômica para etiqueta de plástico gravadas normalmente usadas

Âmbitos de aplicação

Identificação de componentes eletrônicos, painéis, botões de pressão e sinalética

Observação

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Tira colorida recomendada: FTI-Y 60-360 BK (nº de peça 83260201)

Escopo de fornecimento

Fornecido como rolo de etiquetas

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem

Adesivo:

Adesivo permanente à base de acrílico

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Faixas de painel em espuma FLEXIMARK® TA

Cor de fornecimento:	Prateado Branco no catálogo da web
Material:	Espuma de poliéster
Faixa de temperatura:	-40°C a +90°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem. Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

Faixas de painel em espuma FLEXIMARK® TA

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Largura (mm)	m/VPE	Emb.
Faixas do painel					
83255355	Espuma FLEXIMARK® TA 13-20m SR	prateado	13	20	1
83255356	Espuma FLEXIMARK® TA 15-20m SR	prateado	15	20	1
83255357	Espuma FLEXIMARK® TA 18-20m SR	prateado	18	20	1
83255358	Espuma FLEXIMARK® TA 25-20m SR	prateado	25	20	1
83255359	Espuma FLEXIMARK® TA 30-20m SR	prateado	30	20	1
83255360	Espuma FLEXIMARK® TA 35-20m SR	prateado	35	20	1
83255361	Espuma FLEXIMARK® TA 50-20m SR	prateado	50	20	1
83255362	Espuma FLEXIMARK® TA 80-20m SR	prateado	80	20	1
83255363	Espuma FLEXIMARK® TA 100-20m SR	prateado	100	20	1