FLEXIMARK® Componente de Marcação TA em espuma

FLEXIMARK® Etiquetas são marcadores de espuma de poliéster e são uma alternativa barata para os marcadores de plástico gravadas para o componente de marcação na indústria elétrica (por exemplo, marcação de paineis) .

Info
Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Engenharia de máquinas e instalações

Boa resistência química

Livre de halogênio

Tempo de montagem

Resistente a UV

Vantagens
Boa resistência a raios UV
Auto-adesivo em muitas superfícies
Alternativa econômica para etiqueta de plástico gravadas normalmente usadas

Âmbitos de aplicação
Identificação de componentes eletrônicos, painéis, botões de pressão e sinalética

Observação
Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
Tira colorida recomendada: FTI-Y 60-360 BK (nº de peça 83260201)

Escopo de fornecimento
Fornecido como rolo de etiquetas

Última atualização (27.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

FLEXIMARK® Componente de Marcação TA em espuma

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC001288 Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação
Adesivo:	Adesivo permanente à base de acrílico
Cor de fornecimento:	Prateado Branco no catálogo da web
Material:	Espuma de poliéster
Faixa de temperatura:	-40 °C a +90 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.
FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

FLEXIMARK® Componente de Marcação TA em espuma

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Largura (mm)	Comprimento em (mm)	Marcador/VPE	Emb.
Formato retangular						
83255338	Espuma FLEXIMARK® TA 13-7 SR	prateado	7	13	1000	1
83255339	Espuma FLEXIMARK® TA 22-22 SR	prateado	22	22	1000	1
83255340	Espuma FLEXIMARK® TA 27-8 SR	prateado	8	27	1000	1
83260166	FLEXIMARK® TA espuma 27-12.5 SR	prateado	12,5	27	1000	1
83260167	FLEXIMARK® TA espuma 27-15 SR	prateado	15	27	1000	1
83260168	FLEXIMARK® TA espuma 27-18 SR	prateado	18	27	1000	1
83255341	Espuma FLEXIMARK® TA 27-27 SR	prateado	27	27	1000	1
83260170	FLEXIMARK® TA espuma 30-40 SR	prateado	40	30	1000	1
83260171	FLEXIMARK® TA espuma 35-15 SR	prateado	15	35	1000	1
83260172	FLEXIMARK® TA espuma 35-18 SR	prateado	18	35	1000	1
83260173	FLEXIMARK® TA espuma 45-15 SR	prateado	15	45	1000	1
83255342	Espuma FLEXIMARK® TA 45-25 SR	prateado	25	45	1000	1
83255343	Espuma FLEXIMARK® TA 48-19 SR	prateado	19	48	1000	1
83260176	FLEXIMARK® TA espuma 50-15 SR	prateado	15	50	1000	1
83260177	FLEXIMARK® TA espuma 50-25 SR	prateado	25	50	750	1
83260179	FLEXIMARK® TA espuma 60-30 SR	prateado	30	60	500	1
83260180	FLEXIMARK® TA espuma 70-18 SR	prateado	18	70	1000	1
83255344	Espuma FLEXIMARK® TA 90-15 SR	prateado	15	90	250	1
83260182	FLEXIMARK® TA espuma 90-30 SR	prateado	30	90	250	1
83260183	FLEXIMARK® TA espuma 90-45 SR	prateado	45	90	250	1

Última atualização (27.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

FLEXIMARK® Componente de Marcação TA em espuma

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Largura (mm)	Comprimento em (mm)	Marcador/VPE	Emb.
83260185	FLEXIMARK® TA espuma 100-30 SR	prateado	30	100	250	1
83260186	FLEXIMARK® TA espuma 100-50 SR	prateado	50	100	250	1
83255345	Espuma FLEXIMARK® TA 100-70 SR	prateado	70	100	250	1
83260188	FLEXIMARK® TA espuma 105-140 SR	prateado	140	105	250	1
83260164	FLEXIMARK® TA espuma 27-8 WH	branco	8	27	1000	1
83260169	FLEXIMARK® TA espuma 27-18 WH	branco	18	27	1000	1
83260165	FLEXIMARK® TA espuma 27-12.5 WH	branco	12,5	27	1000	1
83260174	FLEXIMARK® TA espuma 45-15 WH	branco	15	45	1000	1
83260175	FLEXIMARK® TA espuma 48-19 WH	branco	19	48	1000	1
83260178	FLEXIMARK® TA espuma 60-30 WH	branco	30	60	500	1
83260181	FLEXIMARK® TA espuma 90-30 WH	branco	30	90	250	1
83260184	FLEXIMARK® TA espuma 90-45 WH	branco	45	90	250	1
83260187	FLEXIMARK® TA espuma 100-50 WH	branco	50	100	250	1
Recorte redondo						
83260189	FLEXIMARK® TA espuma 40-30 Ø 24mm SR	prateado	30	40	1000	1
83260190	FLEXIMARK® TA espuma 40-30 Ø 24mm WH	branco	30	40	1000	1

Última atualização (27.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16