


## KMK Porta etiquetas

Placas de identificação KMK são cintas de cabo com campo de inscrição para o empacotamento e inscrição de cabos



Livre de halogênio

### Vantagens

As tiras de inserção impressas são colocadas no interior do suporte de etiqueta e fechadas com um tampão de vedação à prova de poeira.

### Âmbitos de aplicação

Adequado para ambos, marcação e enfeixamento de vários condutores e cabos em áreas de interior  
Para conjuntos de diâmetro de 10 a 31mm

### Características do produto

Rotulagem: manual, impressoras a laser e a jato de tinta

### Referências às normas / Aprovações

Smudge-proof: DIN 30646:1993-11,  
DIN VDE 0611-1:1977-11

### Escopo de fornecimento

Etiquetas: 10 folhas com 150 (61742922) ou 50 etiquetas (61742926)  
Requisite as etiquetas em separado

### Estrutura do produto

Largura de correia do KMK1: 5 mm  
Área do feixe KMK1: 10-25 mm  
Largura de correia do KMK3: 10 mm  
Área do feixe KMK3: 16-31 mm  
Olhais de fixação KMK2/KMK4: 5 mm

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC001288

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## KMK Porta etiquetas

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Cor de fornecimento:  | Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação<br>Transparent  |
| Material:             | Suporte de etiqueta: polietileno, livre de halogênio<br>Etiquetas: papelão, A4 perfurado, livre de halogênio e de silicone |
| Faixa de temperatura: | -40°C até +80°C  |

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

## KMK Porta etiquetas

| Código do Produto | Descrição do Produto      | Largura x altura (mm) | Equipamento por peça | Quantidade (peça) |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 61742820          | Suporte de etiqueta KMK 1 | 29 x 8                | com cinta            | 100               |
| 61742822          | Suporte de etiqueta KMK 2 | 29 x 8                | sem cinta            | 100               |
| 61742824          | Suporte de etiqueta KMK 3 | 40 x 17               | com cinta            | 50                |
| 61742826          | Suporte de etiqueta KMK 4 | 40 x 17               | sem cinta            | 50                |
| 61742922          | Etiquetas ES/LP-BW-GB     | 29 x 8                | -                    | 10                |
| 61742926          | Etiquetas ES/KMK 3 GB     | 40 x 17               | -                    | 10                |

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16