


Anéis de identificação/mangas de marcação PC fechadas com números/letras impressos para deslizar sobre o condutor monopolar antes da montagem, retardante de chama de acordo com UL 94 V

Info

Acessórios (caixa de armazenamento, ferramenta de montagem) no catálogo da web







Resistente a UV

Vantagens

Anéis de identificação fechados com número ou caractere pré-impresso

Proteção anti-rotação

Graças ao perfil especial com efeito de mola, bastam 4 tamanhos diferentes para cobrir uma escala de seção transversal de 0,2 até 70 mm²

Good UV resistance

Âmbitos de aplicação

For single core marking

Identificação antes da montagem

Esses colares fechados são usados para os cabos que ainda não foram conectados.

Características do produto

Seções transversais em mm2: PA 02: 0,2-1,5 PA 1: 1,5-4 PA 2: 2,5-16 PA 3: 16-70

Diâmetro da área de aplicação em mm: PA 02: 1,3-3 PA 1: 2,5-5 PA 2: 4,0-10,0 PA 3: 8-16

Largura x altura mm / Comprimento da luva mm: PA 02: 3,5 x 3,6 / 3 PA 1: 4,2 x 5,5 / 3 PA 2: 6,6 x 9,5 / 4 PA 3: 11 x 16,5/6

Referências às normas / Aprovações

Extremely flame-retardant according to UL 94 V0

Observação

PA 02 também disponível como caixa de coleta (nº de peça 61833050, contém 600 anéis com inscrição 0-9) PA 1 também disponível como caixa de coleta (nº de peça 61833060, contém 500 anéis com inscrição 0-9)

Última atualização (23.04.2024) ©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16





Dados técnicos

Classificação ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem

Classificação ETIM 6: ID da classe ETIM 6.0: EC001288

Descrição da classe ETIM 6.0: Material de marcação

Cor de fornecimento: Yellow

Material: PVC macio sem cádmio e sem silicone

Faixa de temperatura: -30°C a +60°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Código do Produto	Descrição do Produto	Marcador/VPE	Emb.
PA 02			
61817800	PA 02 / 0	200	1
61817810	PA 02 / 1	200	1
61817820	PA 02 / 2	200	1
61817830	PA 02 / 3	200	1
61817840	PA 02 / 4	200	1
61817850	PA 02 / 5	200	1
61817860	PA 02 / 6	200	1
61817870	PA 02 / 7	200	1
61817880	PA 02 / 8	200	1
61817890	PA 02 / 9	200	1
61817900	PA 02/ em branco	200	1
61817910	PA 02 / A	200	1
61817920	PA 02 / B	200	1
61817930	PA 02 / C	200	1
61817940	PA 02 / D	200	1
61817950	PA 02 / E	200	1
61817960	PA 02 / F	200	1
61817970	PA 02 / G	200	1
61817980	PA 02 / H	200	1
61817990	PA 02 / I	200	1
61818000	PA 02 / J	200	1
61818011	PA 02 / K	200	1
61818020	PA 02 / L	200	1
61818030	PA 02 / M	200	1
61818040	PA 02 / N	200	1
61818050	PA 02 / O	200	1
61818060	PA 02 / P	200	1
61818070	PA 02 / Q	200	1
61818080	PA 02 / R	200	1
61818090	PA 02 / S	200	1
61819100	PA 02 / T	200	1
61819110	PA 02 / U	200	1
61819120	PA 02 / V	200	1
61819130	PA 02 / W	200	1

Código do Produto	Descrição do Produto	Marcador/VPE	Emb.
61819140	PA 02 / X	200	1
61819150	PA 02 / Y	200	1
61819160	PA 02 / Z	200	1
61819170	PA 02 / /	200	1
61819180	PA 02 / .	200	1
61819190	PA 02 / ,	200	1
61819200	PA 02 / :	200	1
61819210	PA 02 / =	200	1
61819220	PA 02/ terra	200	1
61819260	PA 02 / +	200	1
61819270	PA 02 / -	200	1
61819280	PA 02 / ~	200	1
PA 1	·	•	
61819300	PA 1 / 0	200	1
61819310	PA 1 / 1	200	1
61819320	PA 1 / 2	200	1
61819330	PA 1 / 3	200	1
61819360	PA 1 / 6	200	1
61819340	PA 1 / 4	200	1
61819350	PA 1 / 5	200	1
61819370	PA 1 / 7	200	1
61819380	PA 1 / 8	200	1
61819390	PA 1 / 9	200	1
61819400	PA 1/ em branco	200	1
61819410	PA 1 / A	200	1
61819420	PA 1 / B	200	1
61819430	PA 1 / C	200	1
61819440	PA 1 / D	200	1
61819450	PA 1 / E	200	1
61819460	PA 1 / F	200	1
61819470	PA 1 / G	200	1
61819480	PA 1 / H	200	1
61819490	PA 1 / I	200	1
61819500	PA 1 / J	200	1
61819510	PA 1 / K	200	1

Código do Produto	Descrição do Produto	Marcador/VPE	Emb.
61819520	PA 1 / L	200	1
61819530	PA 1 / M	200	1
61819540	PA 1 / N	200	1
61819550	PA 1 / O	200	1
61819560	PA 1 / P	200	1
61819570	PA 1 / Q	200	1
61819580	PA 1 / R	200	1
61819590	PA 1 / S	200	1
61819600	PA 1 / T	200	1
61819610	PA 1 / U	200	1
61819620	PA 1 / V	200	1
61819630	PA 1 / W	200	1
61819640	PA 1 / X	200	1
61819650	PA 1 / Y	200	1
61819660	PA 1 / Z	200	1
61819670	PA 1 / /	200	1
61819680	PA 1 / .	200	1
61819690	PA 1 / ,	200	1
61819700	PA 1 / :	200	1
61819710	PA 1 / =	200	1
61819720	PA 1/ terra	200	1
61819760	PA 1 / +	200	1
61819770	PA 1 / -	200	1
61819780	PA 1 / ~	200	1
PA 2		·	
61819800	PA 2 / 0	100	1
61819810	PA 2 / 1	100	1
61819820	PA 2 / 2	100	1
61819830	PA 2 / 3	100	1
61819840	PA 2 / 4	100	1
61819850	PA 2 / 5	100	1
61819860	PA 2 / 6	100	1
61819870	PA 2 / 7	100	1
61819880	PA 2 / 8	100	1
61819890	PA 2 / 9	100	1

Código do Produto	Descrição do Produto	Marcador/VPE	Emb.
61819900	PA 2 /branco	100	1
61819910	PA 2 / A	100	1
61819920	PA 2 / B	100	1
61819930	PA 2 / C	100	1
61819940	PA 2 / D	100	1
61819950	PA 2 / E	100	1
61819960	PA 2 / F	100	1
61819970	PA 2 / G	100	1
61819980	PA 2 / H	100	1
61819990	PA 2 / I	100	1
61820000	PA 2 / J	100	1
61820010	PA 2 / K	100	1
61820020	PA 2 / L	100	1
61820030	PA 2 / M	100	1
61820040	PA 2 / N	100	1
61820050	PA 2 / O	100	1
61820060	PA 2 / P	100	1
61820070	PA 2 / Q	100	1
61820080	PA 2 / R	100	1
61820090	PA 2 / S	100	1
61820100	PA 2 / T	100	1
61820110	PA 2 / U	100	1
61820120	PA 2 / V	100	1
61820130	PA 2 / W	100	1
61820140	PA 2 / X	100	1
61820150	PA 2 / Y	100	1
61820160	PA 2 / Z	100	1
61820170	PA 2 / /	200	1
61820180	PA 2 / .	100	1
61820190	PA 2 / ,	100	1
61820200	PA 2 / :	200	1
61820210	PA 2 / =	100	1
61820220	PA 2/ terra	100	1
61820260	PA 2 / +	100	1
61820270	PA 2 / -	100	1

Código do Produto	Descrição do Produto	Marcador/VPE	Emb.
61820280	PA 2 / ~	100	1
PA 3			
61820300	PA 3 / 0	20	1
61820310	PA 3 / 1	20	1
61820320	PA 3 / 2	20	1
61820330	PA 3 / 3	20	1
61820340	PA 3 / 4	20	1
61820350	PA 3 / 5	20	1
61820360	PA 3 / 6	20	1
61820370	PA 3 / 7	20	1
61820380	PA 3 / 8	20	1
61820390	PA 3 / 9	20	1
61820400	PA3 / em branco	20	1
61820410	PA 3 / A	20	1
61820420	PA3/B	20	1
61820430	PA3/C	20	1
61820440	PA3/D	20	1
61820450	PA3/E	20	1
61820460	PA3/F	20	1
61820470	PA3/G	20	1
61820480	PA3/H	20	1
61820490	PA 3 / I	20	1
61820500	PA3/J	20	1
61820510	PA3/K	20	1
61820520	PA3/L	20	1
61820530	PA 3 / M	20	1
61820540	PA3/N	20	1
61820550	PA 3 / O	20	1
61820560	PA 3 / P	20	1
61820570	PA3/Q	20	1
61820580	PA3/R	20	1
61820590	PA3/S	20	1
61820600	PA3/T	20	1
61820610	PA 3 / U	20	1
61820620	PA 3 / V	20	1



Código do Produto	Descrição do Produto	Marcador/VPE	Emb.
61820630	PA3/W	20	1
61820640	PA 3 / X	20	1
61820650	PA 3 / Y	20	1
61820660	PA3/Z	20	1
61820670	PA 3 / /	20	1
61820680	PA 3 / .	20	1
61820720	PA 3/ terra	20	1
61820760	PA 3 / +	20	1
61820770	PA 3 / -	20	1
61820780	PA 3 / ~	20	1