

FLEXIMARK® Mandatory signs

Identificação de segurança conforme ISO 7010 em poliéster laminado para identificação de longo prazo

Info

Todos os símbolos segundo a norma ISO 7010



Boa resistência química



Livre de halogênio



Resistente a ácido



Resistente a UV

Vantagens

Especialmente resistente contra UV, umidade, produtos químicos (por exemplo, limpador de vidro, álcool, óleo)

Resistente a riscos

Elevada capacidade de colagem

Âmbitos de aplicação

Fabricação de Cabine de controle

Construção de máquinas

Robotics

Marcação de segurança no ambiente industrial

Utilização em ambientes internos e externos

Características do produto

Etiquetas autoadesivas

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Material de rotulagem

Sob pedido:

Outros tamanhos e símbolos

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Mandatory signs

Cor de fornecimento:	azul
Material:	Poliéster laminado (livre de halogênio)
Faixa de temperatura:	Processamento entre -40 °C a +150°C: mín. +10°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

FLEXIMARK® produtos são vendidos em unidades de embalagem . Como exemplo, se você gostaria de um pedido 640 rótulos de 32 LCK você só precisa encomendar um PU em vez de 640 rótulos individuais.

FLEXIMARK® Mandatory signs

Código do Produto	Descrição do Produto	Descrição	Dimensão em mm	Marcador/VPE	Emb.
83880112	FLEXIMARK® M003 adh 25	Usar proteção auditiva	25	10	1
83880113	FLEXIMARK® M003 adh 50	Usar proteção auditiva	50	10	1
83880114	FLEXIMARK® M003 adh 100	Usar proteção auditiva	100	10	1
83880115	FLEXIMARK® M004 adh 25	Usar proteção ocular	25	10	1
83880116	FLEXIMARK® M004 adh 50	Usar proteção ocular	50	10	1
83880117	FLEXIMARK® M004 adh 100	Usar proteção ocular	100	10	1
83880127	FLEXIMARK® M008 adh 25	Usar proteção para os pés	25	10	1
83880128	FLEXIMARK® M008 adh 50	Usar proteção para os pés	50	10	1
83880129	FLEXIMARK® M008 adh 100	Usar proteção para os pés	100	10	1
83880130	FLEXIMARK® M009 adh 25	Usar proteção para as mãos	25	10	1
83880131	FLEXIMARK® M009 adh 50	Usar proteção para as mãos	50	10	1
83880132	FLEXIMARK® M009 adh 100	Usar proteção para as mãos	100	10	1

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Mandatory signs

