

Cabo monopolar X07V-K

X07V-K, cabo de controle e alimentação para cabeamento interno, PVC, 450/750 V, classe 5, isolamento da hélice de cor dupla, retardante de chama, carretel

Info

BauPVO: Seleção do número de peça em www.lappkabel.de/cpr

PVC espiralizado de duas cores



Âmbitos de aplicação

Colocação em tubos, expostos ou aterrados em reboco e em dutos de instalação fechada

Para a colocação direta em bandejas e calhas somente como cabo de compensação de potencial

Características do produto

Retardante de chama de acordo com IEC 60332-1-2

Bobina: d1=18mm; d2=200mm; l=85mm

Referências às normas / Aprovações

Baseado na EN 50525-2-31

Projeto do produto

Condutor de cobre de fio fino com cordões de cobre nu em linha com condutor de classe 5 segundo a norma IEC 60228

Isolação do condutor a base de PVC

Identificado com espirais coloridas

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Descrição de classe ETIM 5.0: Cabo de núcleo único

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000993

Descrição da classe ETIM 6.0: Cabo condutor

Projeto do condutor:

Fio fino de acordo com VDE 0295 Classe 5/ IEC 60228 Classe 5

Raio de flexão mínimo:

4 x outer diameter if used as defined for H07V-K; 2 x outer

Última atualização (23.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Cabo monopolar X07V-K

	diameter for short-term bending
Tensão nominal:	U_0/U : 450/750 V
Tensão de ensaio:	2500 V
Capacidade da corrente:	VDE 0298 parte 4 EN 50565-1/ VDE 0298-565-1
Faixa de temperatura:	Instalação fixa: -40 °C a +70 °C

Observação

Todos os valores apresentados relativos aos produtos são valores nominais, salvo indicação em contrário. Valores adicionais, como p. ex., tolerâncias, podem ser fornecidas sob pedido - desde que se encontrem disponíveis e liberados para publicação. Preço base do cobre: EUR 150/100 kg. Consulte o apêndice T17 do catálogo para a definição e cálculo dos custos adicionais relacionados com o cobre.

Produto comercial, nenhum produto Lapp

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Cabo monopolar X07V-K

Código do Produto	Cor do condutor	Seção transversal do condutor em mm ²	Diâmetro externo em [mm]	m/Bobina	Peso em cobre kg/km	Peso kg/km
4522261S	azul/branco	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522921S	azul escuro/branco	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522201S	preto/verde	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522211S	preto/vermelho	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522231S	azul/preto	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522241S	azul/verde	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522251S	azul/vermelho	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522291S	marrom/branco	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522311S	yellow/red	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522331S	verde/preto	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522371S	violet/white	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522381S	orange/black	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522391S	orange/white	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522401S	red/black	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522411S	vermelho/amarelo	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522421S	red/white	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522441S	white/blue	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522461S	white/red	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522341S	green/white	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522221S	preto/branco	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522301S	amarelo/preto	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522321S	yellow/white	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522431S	white/black	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522471S	cinza/preto	1.5	2.8 - 3.4	150	14,4	22
4522262S	azul/branco	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522922S	azul escuro/branco	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522252S	azul/vermelho	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522292S	marrom/branco	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522372S	violet/white	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522392S	orange/white	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522402S	red/black	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522422S	red/white	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522442S	white/blue	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37
4522462S	white/red	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37

Cabo monopolar X07V-K

Código do Produto	Cor do condutor	Seção transversal do condutor em mm ²	Diâmetro externo em [mm]	m/Bobina	Peso em cobre kg/km	Peso kg/km
4522222S	preto/branco	2.5	3.4 - 4.1	100	24	37
4522472S	cinza/preto	2.5	3,4 - 4,1	100	24	37

Cabo monopolar X07V-K