

## EPIC® SIGNAL M23 D6

Conectores circulares para cabos Servo e Encoder

Conector de cabo de sinal EPIC® M23 com porca de acoplamento

### Info

Conector de metal robusto com prensa-cabo EMC integrado

Made in Germany



Engenharia de máquinas e instalações



Energia Eólica



Boa resistência química



Excelente alívio de tensão



Robusto



Prensa-cabos SKINTOP® integrado



Interferência de sinais

### Vantagens

Contato de proteção de baixa resistência, ótima proteção EMC

Uso de materiais de elevada qualidade para uma maior confiabilidade

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SIGNAL M23 D6

### Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial  
Servo-acionamentos e servomontagens  
Tecnologias de medição, controle e regulação

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000437 Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais
Material:	Carcaça: fundição de zinco niquelado sob pressão Vedação: FPM
Tipo de proteção:	IP68 (10h/1m)
Testado pela VDE:	Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º C24 (conforme EN 61984, SELV de acordo com DIN VDE 0100-410 tem de ser garantida) Número de arquivo UL: E249137
Faixa de temperatura:	-25°C até +125°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**EPIC® SIGNAL M23 D6**

Código do Produto	Peça	Codificação	Área do clipe para fixação do cabo	Peça/emb.
Conector de cabos de tipo M23 D6				
44420037	M23 D6	preto (N)	7 - 13.5	5
75018413	M23 D6	preto (N)	5.0 - 7.3	5
72044030	M23 D6	preto (N)	7 - 10	5
72044020	M23 D6	preto (N)	7 - 10	20
72044000	M23 D6	preto (N)	9.5 - 13.5	5
72044010	M23 D6	preto (N)	9.5 - 13.5	20
44420038	M23 D6	vermelho (+20º)	7 - 13.5	5
72044230	M23 D6	vermelho (+20º)	7 - 10	5
72044220	M23 D6	vermelho (+20º)	7 - 10	20
72044200	M23 D6	vermelho (+20º)	9.5 - 13.5	5
72044210	M23 D6	vermelho (+20º)	9.5 - 13.5	20
44420036	M23 D6	azul (-20º)	7 - 13.5	5
72044130	M23 D6	azul (-20º)	7 - 10	5
72044120	M23 D6	azul (-20º)	7 - 10	20
72044100	M23 D6	azul (-20º)	9.5 - 13.5	5
72044110	M23 D6	azul (-20º)	9.5 - 13.5	20

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16

## EPIC® SIGNAL M23 D6

