



EPIC® SIGNAL M23 F7

Conectores circulares para cabos Servo e Encoder

Conector de acoplamento EPIC® M23 com flange



Interferência de sinais



Prensa-cabos SKINTOP® integrado



Robusto



Excelente alívio de tensão



Boa resistência química



Energia Eólica



Engenharia de máquinas e instalações

Vantagens

Contato de proteção de baixa resistência, ótima proteção EMC
Uso de materiais de elevada qualidade para uma maior confiabilidade

Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial
Servo-acionamentos e servomontagens
Tecnologias de medição, controle e regulação

EPIC® SIGNAL M23 F7

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

Material:

Carcaça: fundição de zinco niquelado sob pressão

Vedação: FPM

Tipo de proteção:

IP68 (10h/1m)

Testado pela VDE:

Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º C24 (conforme EN 61984, SELV de acordo com DIN VDE 0100-410 tem de ser garantida)

Número de arquivo UL: E249137

Faixa de temperatura:

-25°C até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® SIGNAL M23 F7

Código do Produto	Peça	Codificação	Área do clipe para fixação do cabo	Tipo de fixação
Base de montagem em painel de tipo M23 F7 para montagem dianteira/traseira				
44420009	M23 F7	preto (N)	7 - 10	Ø 3,2mm (4x), M25x1,5 (com contraporca)
44420010	M23 F7	preto (N)	7 - 10	Ø 3,2mm (4x), M25x1,5 (com contraporca)
44420011	M23 F7	preto (N)	9.5 - 13.5	Ø 3,2mm (4x), M25x1,5 (com contraporca)
44420001	M23 F7	vermelho (+20º)	7 - 10	Ø 3,2mm (4x), M25x1,5 (com contraporca)
44420002	M23 F7	vermelho (+20º)	7 - 10	Ø 3,2mm (4x), M25x1,5 (com contraporca)
44420003	M23 F7	vermelho (+20º)	9.5 - 13.5	Ø 3,2mm (4x), M25x1,5 (com contraporca)
44420005	M23 F7	azul (-20º)	7 - 10	Ø 3,2mm (4x), M25x1,5 (com contraporca)

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16