


EPIC® POWER LS3 D6

Conectores circulares para servo motores e fornecimento de energia.

EPIC® LS3 cable connector for female contacts

Info

Conector de fornecimento de energia robusto
Os contatos têm que ser pedidos separadamente
Made in Germany



Robusto



Segurança



Interferência de sinais



A prova d'água

Vantagens

mais corrente para servomotores
Robusto contra impactos mecânicos
Proteção EMC

Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial
Servo-acionamentos e servomontagens

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector circular (conector industrial)

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC002635

Descrição da classe ETIM 6.0: Conector redondo (conectores industriais)

Última atualização (17.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS3 D6

Tensão nominal em V:	630 V (contatos de 10 mm) 250 V (contatos de 1.6 mm)
Tensão nominal de impulso:	6 KV (contatos de 10 mm) 4 kV (contatos de 1.6 mm)
Corrente nominal em A:	150 A (contatos de 10 mm) a 25 °C 12 A (contatos de 1.6 mm) a 25 °C
Pollution degree:	3
Contatos:	Latão banhado a prata Latão banhado a ouro
Números de contatos:	3+PE+2(10mm/1.6mm) 3+PE+4(10mm/1.6mm)
Terminação do cabo:	Terminal de crimpagem 10 - 50 mm ² (contatos de 10 mm) Terminal de crimpagem 0,75 - 1,5 mm ² (contatos de 1,6 mm)
Material:	Carcaça: alumínio anodizado Isolamento: PA Vedação: FPM
Tipo de proteção:	IP 67
Ciclos de operação mecânica:	50
Faixa de temperatura:	-20 °C až la +120 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® POWER LS3 D6

Código do Produto	Descrição do artigo	Escala de aperto min	Escala de aperto max	Disposição dos pinos	Unidade de embalagem
Tipo LS3 D6 para contatos fêmea					
44429344	LS3 D6	17	25	3+PE+2	1
44429345	LS3 D6	25	36	3+PE+2	1
44429346	LS3 D6	17	25	3+PE+4	1
44429347	LS3 D6	25	36	3+PE+4	1

Última atualização (17.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16