


EPIC® POWER LS3 F6

Conectores circulares para servo motores e fornecimento de energia.

Conector de acoplamento EPIC® LS3 para contatos macho para a série de conectores circulares tamanho 3

Info

Conector de fornecimento de energia robusto
Os contatos têm que ser pedidos separadamente
Made in Germany



Robusto



Segurança



Interferência de sinais



A prova d'água

Vantagens

mais corrente para servomotores
Robusto contra impactos mecânicos
Proteção EMC

Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial
Servo-acionamentos e servomontagens

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector circular (conector industrial)

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC002635

Descrição da classe ETIM 6.0: Conector redondo (conectores industriais)

Última atualização (23.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS3 F6

Tensão nominal em V:	630 V (contatos de 10 mm) 250 V (contatos de 1.6 mm)
Tensão nominal de impulso:	6 KV (contatos de 10 mm) 4 kV (contatos de 1.6 mm)
Corrente nominal em A:	150 A (contatos de 10 mm) a 25°C 12 A (contatos de 1.6 mm) a 25°C
Pollution degree:	3
Contatos:	Latão banhado a prata Latão banhado a ouro
Números de contatos:	3+PE+2(10mm/1.6mm) 3+PE+4(10mm/1.6mm)
Terminação do cabo:	Terminal de crimpagem 10 - 50 mm ² (contatos de 10 mm) Terminal de crimpagem 0,75 - 1,5 mm ² (contatos de 1,6 mm)
Material:	Carcaça: alumínio anodizado Isolamento: PA Vedação: FPM
Tipo de proteção:	IP 67
Ciclos de operação mecânica:	50
Faixa de temperatura:	-20 °C až la +120 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® POWER LS3 F6

Código do Produto	Descrição do artigo	Escala de aperto min	Escala de aperto max	Disposição dos pinos	Unidade de embalagem
Tipo LS3 F6 para contatos macho					
44429348	LS3 F6	17	25	3+PE+2	1
44429349	LS3 F6	25	36	3+PE+2	1
44429350	LS3 F6	17	25	3+PE+4	1
44429351	LS3 F6	25	36	3+PE+4	1

Última atualização (23.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16