EPIC® POWERLOCK A1

Conector circular monopolar para distribuição móvel de energia e para motores e geradores elétricos

Fiação blindada de 660 A para painel de base EPIC®POWERLOCK para conexão crimpada até 240 mm²

Info
Made in Europe

- Escala de aperto mais ampla
- Excelente alívio de tensão
- Robusto
- Segurança
- A prova d'água

Vantagens

Robusto face a influências mecânicas em ambientes rigorosos
Conectores em cores harmonizadas de acordo com as normas europeias
cada cor tem um código diferente para prevenir a plugagem incorreta

Âmbitos de aplicação

Para instalações de energias renováveis, p.ex. turbinas eólicas
Para a distribuição de energia móvel e estacionária
Para a ligação de motores, transformadores e geradores
Tecnologia de luz e som

Última atualização (16.08.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK A1

Características do produto

Base de montagem em painel, entrada reta, com vedação plana inclusa
Fixação do contato pelo pino de retenção do contato, cada pino pode ser usado somente uma vez
Carcaça sem contato, pedir o contato em separado

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000437 Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais
Tensão nominal em V:	1000 V
Tensão nominal de impulso:	8 kV
Corrente nominal em A:	Crimp, Axial screw max. 660A
Pollution degree:	3
Resistência de contato:	< 4 mOhm
Contatos:	Liga de cobre banhado a prata rígida
Números de contatos:	1
Terminação do cabo:	Terminal de crimpagem: 35 - 240 mm^2 Axial screw termination: 35 - 240 mm^2
Material:	Carcaça: PBT Pino de retenção do contato: PA
Tipo de proteção:	IP 67 (máximo alcance, depende do prensa-cabos utilizado) IP 20 (não acoplado)
Ciclos de operação mecânica:	500
Faixa de temperatura:	-25°C até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® POWERLOCK A1

Código do Produto
381167917
381167920
381167918
381167919
381167916
381167915

Última atualização (16.08.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK A1

Última atualização (16.08.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16