

POWERLOCK BOX C*

Conectores circulares para servo motores e fornecimento de energia.

POWERLOCK BOX versão de 660 A para entalhe 19 Zoll, seguro graças à junção sequencial e à possibilidade de bloquear a caixa

Info

pode ser bloqueado para evitar o desligamento indevido



A prova d'água



Segurança



Robusto



Excelente alívio de tensão



Escala de aperto mais ampla

Vantagens

garante a sequência correta de ligar e desligar um conjunto de conectores (PE, N, L1, L2, L3)

cada cor tem um código diferente para prevenir a plugagem incorreta

IP 20 Proteção dos dedos

micro interruptor integrado para conexão ao disjuntor ou a um cabo de alarme

Âmbitos de aplicação

Instalações de energia alternativas

Para a distribuição de energia móvel e estacionária

Para a ligação de motores, transformadores e geradores

Tecnologia de luz e som

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

POWERLOCK BOX C*

Características do produto

Inclui contatos com pino rosqueado M12

Conector de cabo para micro interruptor opcional

Carcaça de 19 polegadas com 2HE/2U de altura

Carcaça

Tampa de segurança selada opcional

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector circular (conector industrial)

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC002635

Descrição da classe ETIM 6.0: Conector redondo (conectores industriais)

Tensão nominal em V:

1000 V

Corrente nominal em A:

Crimpagem máx. 660 A

Pollution degree:

3

Contatos:

Terminal de crimpagem: Cobre, banhado a prata

Números de contatos:

4 + PE

Terminação do cabo:

Terminal de crimpagem: 35 - 240 mm²

Tipo de proteção:

IP 65 (bloqueado)

Ciclos de operação mecânica:

500

Faixa de temperatura:

-25°C ... +85°C

Observação

* Produto comercial, nenhum produto Lapp

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

POWERLOCK BOX C*

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de fixação	Disposição dos pinos
44420288	POWERLOCK BOX A1 C	Ø6,5mm (4x)	4+PE
Tipo A1, dreno, com tampa			
44420289	POWERLOCK BOX A1 CD	Ø6,5mm (4x)	4+PE
Tipo A6, fonte			
44420284	POWERLOCK BOX A6 C	Ø6,5mm (4x)	4+PE
Tipo A6, fonte, com tampa			
44420285	POWERLOCK BOX A6 CD	Ø6,5mm (4x)	4+PE

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

POWERLOCK BOX C*

