

EPIC® POWERLOCK Contatos crimpados

Contatos, ferramentas, acessórios para conectores circulares

Contatos de crimpar de 660 A EPIC® POWERLOCK de 35 mm² até 240 mm²

Info

Crimpagem máx. 660 A

Não inserir com conector tipo parafuso (400A)



Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Classe-ID ETIM 5.0: EC000796

Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® POWERLOCK Contatos crimpados

Código do Produto	Descrição do Produto	Versão	Matriz de crimpagem	Emb.
44420260	POWERLOCK SP M12	Dreno, rosca M12 para talões de cabo	-	1
Fonte - para tipo A6 C				
44420261	POWERLOCK QP M12	Fonte de contato tipo lamela, rosca M12 para talão do cabo	-	1
44420293	POWERLOCK SCM 35	35 mm ²	35	1
44420294	POWERLOCK SCM 50	50mm ²	50	1
44420295	POWERLOCK SCM 70	70mm ²	70	1
44420231	POWERLOCK SCM 95	95mm ²	95	1
44420233	POWERLOCK SCM 120	120 mm ²	120	1
44420256	POWERLOCK SCM 150	150 mm ²	150	1
44420234	POWERLOCK SCM 185	185 mm ²	185	1
44420339	POWERLOCK SCM 240 NEW	240 mm ²	240	1
44420290	POWERLOCK QCM 35	35 mm ²	35	1
44420291	POWERLOCK QCM 50	50mm ²	50	1
44420292	POWERLOCK QCM 70	70mm ²	70	1
44420236	POWERLOCK QCM 95	95mm ²	95	1
44420238	POWERLOCK QCM 120	120 mm ²	120	1
44420257	POWERLOCK QCM 150	150 mm ²	150	1
44420239	POWERLOCK QCM 185	185 mm ²	185	1
44420324	POWERLOCK QCM 240 NEW	240 mm ²	240	1

EPIC® POWERLOCK Contatos crimpados