

EPIC® Cobertura protetora H-B

A tampa de proteção de termoplástico é adequada para a utilização com as carcaças H-B 6, H-B 10, H-B 16, H-BA 24 e H-B 32.



Resistência mecânica



Segurança



A prova d'água

Características do produto

Cordão de fixação com talão de cabo para fixação com parafuso na carcaça de montagem ou parede

Retendo cabo com olhal variável para fixação do cabo

Tampa de proteção de plástico para carcaças HB 6, HB 10, HB 16, H-B 24, H-B 32

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Classe-ID ETIM 5.0: EC002314

Descrição da classe ETIM 5.0: Tampa de proteção para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC002314

Descrição da classe ETIM 6.0: Tampa de proteção para conectores industriais

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® Cobertura protetora H-B

Código do Produto	Descrição do artigo	Versão	Pinos	Cordão de fixação	Alavanca	Material	Unidade de embalagem
com pinos para os tipos H-B 6-24 da base para montagem em painel, da base para montagem em superfície e da capa do acoplamento							
10015000	H-B 6 KDB	para carcaça H-B 6	2	com laço	-	Plástico	10
10047000	H-B 10 KDB	para carcaça H-B 10	4	com laço	-	Plástico	10
10087000	H-B 16 KDB	para carcaça H-B 16	4	com laço	-	Plástico	5
10118000	H-B 24 KDB	para carcaça H-B 24	4	com laço	-	Plástico	5
com alavancas para tampas H-B 6-24 com pinos							
10016500	H-B 6 KDT	para tampa H-B 6	-	com olhal	Alavanca individual	Plástico	10
10048500	H-B 10 KDT	para tampa H-B 10	-	com olhal	Alavanca dupla	Plástico	10
10088500	H-B 16 KDT	para tampa H-B 16	-	com olhal	Alavanca dupla	Plástico	5
10119500	H-B 24 KDT	para tampa H-B 24	-	com olhal	Alavanca dupla	Plástico	5
com pinos para as tampas H-B 6-24 com alavanca							
10015100	H-B 6 KDBP	para tampa H-B 6	2	com olhal	-	Plástico	10
10047100	H-B 10 KDBP	para tampa H-B 10	4	com olhal	-	Plástico	10
10087100	H-B 16 KDBP	para tampa H-B 16	4	com olhal	-	Plástico	10
10118100	H-B 24 KDBP	para tampa H-B 24	4	com olhal	-	Plástico	5
com pinos para os tipos H-B 10-32 da base para montagem em painel, da base para montagem em superfície e da capa do acoplamento							
10048700	H-B 10 KDBF	para carcaça H-B 10	2	com olhal	-	Plástico	10
10088700	H-B 16 KDBF	para carcaça H-B 16	2	com olhal	-	Plástico	10
10118700	H-B 24 KDBF	para carcaça H-B 24	2	com olhal	-	Plástico	10
10118020	H-B 32 / H-A 48 KDBF	para carcaça H-B 32 / H-A 48	4	com olhal	-	Plástico	10
com alavancas para tampas H-B 10-24 com pinos							
10048600	H-B 10 KDTF	para tampa H-B 10	-	com olhal	Alavanca individual	Plástico	10
10088600	H-B 16 KDTF	para tampa H-B 16	-	com olhal	Alavanca individual	Plástico	10
10118600	H-B 24 KDTF	para tampa H-B 24	-	com olhal	Alavanca individual	Plástico	10

Última atualização (12.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® Cobertura protetora H-B