
# EPIC® H-B 24 SDR-LB


Carcaça de tipo H-B de padrão industrial.

A carcaça de metal robusta e baixa com uma entrada de cabo e uma alavanca longitudinal pode ser utilizada, por exemplo, na indústria de plástico.

## Info

Versão com fecho simples para um simples travamento e destravamento simples.
Tampa de metal com dobradiça resistente
Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E






Componentes de automação complementares da LAPP

Engenharia de máquinas e instalações

Resistência mecânica

Robusto

A prova d'água

## Vantagens

Fixação segura com 4 parafusos
Suportes intermediários conectados para fácil montagem da junção com rosca

## Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial
Tecnologia de luz e som
Indústria de plásticos

Última atualização (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Gestão de Produtos http://lappbrasil.lappgroup.com
Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.
PN 0456 / 02_03.16

# EPIC® H-B 24 SDR-LB

## Características do produto

Base para montagem em superfície, tipo baixo
1 alavanca individual
1 entrada de cabo
Tampa de proteção de metal

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Classificação ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais |
| Classificação ETIM 6: | ID da classe ETIM 6.0: EC000437<br>Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais |
| Material: | Carcaça: liga de alumínio com pintura eletrostática a pó, cinza<br>Alavanca: aço galvanizado<br>Vedação: NBR |
| Tipo de proteção: | IP 65 (bloqueado)<br>NEMA 250, UL50E: 12 (bloqueado) |
| Testado pela VDE: | Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437<br>Testado conforme UL:<br>Número e arquivo UL:E75770 |
| Faixa de temperatura: | -40 °C a +100 °C, temporário até +125 °C |

## Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.


©2023 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® H-B 24 SDR-LB

| Código do Produto | Descrição do artigo | M | PG | Peça/emb. |
|---|---|---|---|---|
| Carcaça H-B: base para montagem em superfície (tampa de proteção, 1 entrada de cabo, alavanca individual) | | | | |
| 10107900 | H-B 24 SDR-LB 21 | - | 21 | 5 |
| 19107900 | H-B 24 SDR-LB M25 | 25 | - | 5 |

Última atualização (25.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.