

EPIC® H-B 24 TSB

Carcaça de tipo H-B de padrão industrial.



A carcaça de metal robusta com 2 alavancas duplas, uma entrada de cabo lateral e um suporte intermediário é ideal para a utilização na engenharia mecânica e industrial.

Info

Práticas nervuras para puxar confortavelmente o conector

Para a conexão com contrapartes com tampa integrada

Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

Vantagens

Ideal para muitas aplicações. Grande seleção de carcaças e insertos

Versão de alavanca dupla com 2 alavancas para o aumento da segurança

Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial

Tecnologia de luz e som

Indústria de plásticos

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 TSB

Características do produto

Tampa, tipo baixo
2 alavancas duplas
Entrada lateral do cabo
Versões com colar

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000437
Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais

Material:

Carcaça: liga de alumínio com pintura eletrostática a pó, cinza
Alavanca: aço galvanizado
Vedação: NBR

Tipo de proteção:

IP 65 (bloqueado)
NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado)

Testado pela VDE:

Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437
Testado conforme UL:
Número e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura:

-40°C a +100°C, temporário até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® H-B 24 TSB

Código do Produto	Descrição do artigo	M	PG	Colar	Peça/emb.
Carcaça H-B: tampa (entrada lateral, alavanca dupla)					
10114000	H-B 24 TSB 21	-	21	sim	5
10124000	H-B 24 TSB 29	-	29	sim	5
19114000	H-B 24 TSB M25	25	-	sim	5
19124000	H-B 24 TSB M32	32	-	sim	5