


EPIC® H-A 10 AG-LB

Estes conectores convencem sobretudo a forma compacta da carcaça

A carcaça de metal robusta com uma alavanca longitudinal e uma vedação é a opção ideal para condições de espaço limitado.

Info

Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E



Engenharia de máquinas e instalações



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

Vantagens

Estreito e economizador de espaço para espaços apertados

Âmbitos de aplicação

Construção de aparelhos e máquinas

Engenharia de controle

Laboratório eletrônico

Características do produto

H-A case: Wall base

1 alavanca individual

vedação plana incl.

EPIC® H-A 10 AG-LB

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000437

Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais

Material:

Carcaça:

liga de alumínio cinza

Alavanca: aço galvanizado

Vedação: NBR

Tipo de proteção:

IP 65 (bloqueado)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado)

Testado pela VDE:

Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437

Testado conforme UL:

Número e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura:

-40°C a +100°C, temporário até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® H-A 10 AG-LB

Código do Produto	Descrição do artigo	M	Peça/emb.
Carcaça H-A: base para montagem em painel (alavanca individual)			
10442000	H-A 10 AG-LB	AG	5