

EPIC® H-A 3 MAGD

Carcaça de plástico ou de metal em design inovador

A carcaça para conectores retangulares tem uma entrada de cabo direta e pinos para uma alavanca longitudinal. A carcaça é adequada para a utilização na engenharia mecânica e industrial.

Info

Made in Germany



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Trilho



Energia Eólica



Adequado para uso externo



Boa resistência química



Retardante de chama



Resistente à corrosão



Resistência mecânica

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 MAGD



Robusto

Vantagens

The EPIC® H-A 3 series comprises the smallest housings in the heavy-duty industrial connector range and ensures secure connections in the smallest of spaces.

The panel mount housing is mateable to many commercially available grommet housings.

Protective cover protects against environmental influences when not plugged in.

Integrated, internal seal simplifies assembly (no small parts to lose).

The arrow as a new design element on the surface of the housing is easy to feel and simplifies plugging in spatially confined and possibly poorly visible application areas.

Âmbitos de aplicação

To protect the connector insert from environmental influences.

For use with many EPIC® rectangular connector inserts.

For power supply connection of devices and machines in various applications.

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Material:	Carcaça: fundição de zinco sob pressão com pintura eletrostática a pó, cinza Alavanca: aço galvanizado Vedação: NBR
Tipo de proteção:	IP 66 / IP 68 1 meter / 10 hours (locked) IP 44 (cover locked)
Faixa de temperatura:	-40°C a +100°C, temporário até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® H-A 3 MAGD

Código do Produto	Descrição do artigo	Peça/emb.
10455110	EPIC® H-A 3 MAGD	10
10455120	EPIC® H-A 3 MAGD without sealing	10

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16