

EPIC® H-A 3 MAGD


Carcaça de plástico ou de metal em design inovador

A carcaça de metal compacta para conectores retangulares é fornecida com uma vedação e é adequada para sistemas de controle.

Info

Tampa de metal com dobradiça resistente

Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E



Engenharia de máquinas e instalações



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

Vantagens

Housing in plastic or metal version for safe connections in the smallest possible space

Âmbitos de aplicação

Construção de aparelhos e máquinas

Engenharia de controle

Laboratório eletrônico

Características do produto

H-A case: Wall base

1 alavanca

Tampa de proteção de metal

Última atualização (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 MAGD

vedação plana incl.

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000437

Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais

Material:

Carcaça:

fundição de zinco sob pressão com pintura eletrostática a pó, cinza

Alavanca: aço galvanizado

Vedação: NBR

Tampa de proteção de metal

Tipo de proteção:

IP 65 (bloqueado)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado)

Testado pela VDE:

Testado conforme UL:

Número e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura:

-40°C a +100°C, temporário até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® H-A 3 MAGD

Código do Produto	Descrição do artigo	M	Material	Cor	Peça/emb.
Carcaça H-A: base para montagem em painel com tampa articulada (com selo para insertos fêmea)					
44429015	EPIC® H-A 3 MAGD	AG	Alumínio fundido	cinza	10