

## EPIC® H-A 3 MEG

Innovative metal housing

EPIC® Rectangular connector, insert housing, with counter nut, IP68, zinc diecasting

### Info

Innovative screw mounted housing

Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E



Componentes de automação complementares da LAPP



Alimento e Bebidas



Engenharia de máquinas e instalações



Trilho



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

### Vantagens

The EPIC® H-A 3 series comprises the smallest housings in the heavy-duty industrial connector range and ensures secure connections in the smallest of spaces.

The built-in housing is mateable by many commercially available hood housings.

With straight cable entry for orderly cable routing and to prevent excessive bending of the cable.

Última atualização (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-A 3 MEG

Simple mounting on the enclosure by screwing in and fixing with locknut.

The arrow as a new design element on the surface of the housing is easy to feel and simplifies plugging in spatially confined and possibly poorly visible application areas.

### Âmbitos de aplicação

To protect the connector insert from environmental influences.

For use with many EPIC® rectangular connector inserts.

For power supply connection of devices and machines in various applications.

Withstands high environmental and mechanical stresses.

Suitable for outdoor use.

### Características do produto

Screw mounted housing including flat gasket and counter nut

1 alavanca

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000437

Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais

Material:

Carcaça:

fundição de zinco sob pressão com pintura eletrostática a pó, cinza

Alavanca: aço galvanizado

Vedação: NBR

Carcaça: termoplástico cinza, preto

Alavanca: aço galvanizado

Vedação: NBR

Tipo de proteção:

IP 65 (bloqueado)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado)

Testado pela VDE:

Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437

Testado conforme UL:

Número e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura:

-40°C a +100°C, temporário até +125°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## EPIC® H-A 3 MEG

Código do Produto	Descrição do artigo	Material	Peça/emb.
10422505	EPIC H-A 3 MEG	Zinco fundido	10

Última atualização (05.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16