

EPIC® H-A 3 MEG

Innovative metal housing

EPIC® Rectangular connector, insert housing, with counter nut, IP68, zinc diecasting

Info

Innovative screw mounted housing

Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E



Componentes de automação complementares da LAPP



Alimento e Bebidas



Engenharia de máquinas e instalações



Trilho



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

Vantagens

The EPIC® H-A 3 series comprises the smallest housings in the heavy-duty industrial connector range and ensures secure connections in the smallest of spaces.

The built-in housing is mateable by many commercially available hood housings.

With straight cable entry for orderly cable routing and to prevent excessive bending of the cable.

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 MEG

Simple mounting on the enclosure by screwing in and fixing with locknut.

The arrow as a new design element on the surface of the housing is easy to feel and simplifies plugging in spatially confined and possibly poorly visible application areas.

Âmbitos de aplicação

To protect the connector insert from environmental influences.

For use with many EPIC® rectangular connector inserts.

For power supply connection of devices and machines in various applications.

Withstands high environmental and mechanical stresses.

Suitable for outdoor use.

Características do produto

Screw mounted housing including flat gasket and counter nut

1 alavanca

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000437

Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais

Material:

Carcaça:

fundição de zinco sob pressão com pintura eletrostática a pó, cinza

Alavanca: aço galvanizado

Vedação: NBR

Carcaça: termoplástico cinza, preto

Alavanca: aço galvanizado

Vedação: NBR

Tipo de proteção:

IP 65 (bloqueado)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado)

Testado pela VDE:

Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437

Testado conforme UL:

Número e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura:

-40°C a +100°C, temporário até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® H-A 3 MEG

Código do Produto	Descrição do artigo	Material	Peça/emb.
10422505	EPIC H-A 3 MEG	Zinco fundido	10

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16