


## EPIC® H-A 32 AG

Carcaças robustas para 2 insertos

A carcaça de metal para conectores retangulares pode acomodar dois insertos estreitos e é ideal para instalações que ocupam pouco espaço, por exemplo, nos laboratórios de eletrônica.

### Info

Carcaças em metal robustas e compactas para tamanho duplo H-A 32



Engenharia de máquinas e instalações



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

### Vantagens

Para dois insertos da série estreita H-A, H-D ou STA. Economia de espaço

### Âmbitos de aplicação

Construção de aparelhos e máquinas

Engenharia de controle

### Características do produto

H-A case: Wall base

2 alavancas duplas

vedação plana incl.

## EPIC® H-A 32 AG

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000437 Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais
Material:	Carcaça: liga de alumínio cinza Alavanca: aço galvanizado Vedação: NBR
Tipo de proteção:	IP 65 (bloqueado)
Faixa de temperatura:	-40°C a +100°C, temporário até +125°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## EPIC® H-A 32 AG

Código do Produto	Descrição do artigo	M	Unidade de embalagem
10472000	H-A 32 AG	AG	5

Última atualização (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16