


EPIC® H-A 48 SGRL

Carcaças robustas para 3 insertos

A carcaça robusta com 2 entradas de cabo e 2 alavancas duplas pode acomodar 3 insertos e pode ser utilizada, por exemplo, em sistemas de controle.

Info

Carcaças em metal robustas e compactas para tamanho duplo H-A 48



Engenharia de máquinas e instalações



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

Vantagens

Três insertos diferentes, respectivamente apropriados para o tamanho H-A 16, podem ser montados nessa carcaça. Flexibilidade elevada.

M40 housing extension on M50 with SKINTOP 53112083 possible (clamping range 27 - 35 mm)

Âmbitos de aplicação

Construção de aparelhos e máquinas

Engenharia de controle

Características do produto

Base para montagem em superfície

2 alavancas duplas

2 entradas de cabo

Última atualização (25.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 48 SGRL

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000437

Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais

Material:

Carcaça: liga de alumínio com pintura eletrostática a pó, cinza

Alavanca: aço galvanizado

Vedação: NBR

Tipo de proteção:

IP 65 (bloqueado)

Faixa de temperatura:

-40°C a +100°C, temporário até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® H-A 48 SGRL

Código do Produto	Descrição do artigo	M	Peça/emb.
Carcaça H-A: base para montagem em superfície (2 entradas de cabo, alavanca dupla)			
19639600	H-A 48 SGRL M40	40	1