

## EPIC® H-B 10 SGRH

Carcaça de tipo H-B de padrão industrial.



A carcaça de metal robusta com 2 alavancas duplas e uma entrada de cabo é capaz de resistir a temperaturas de até +125 graus por algum tempo e é adequada para a engenharia mecânica e industrial.

### Info

Mais espaço interior para a fiação

Versão de alavanca dupla com 2 alavancas para o aumento da segurança

For easy insertion of a cable



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

### Vantagens

A carcaça mais pequena com alavanca dupla e individual. Temos a carcaça adequada para qualquer aplicação

### Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial

Construção de máquinas

Tecnologia de luz e som

Indústria de plásticos

Última atualização (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 10 SGRH

### Características do produto

Base para montagem em superfície, tipo alto  
2 alavancas duplas  
1 entrada de cabo

### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000437 Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais
Material:	Carcaça: liga de alumínio com pintura eletrostática a pó, cinza Alavanca: aço galvanizado Vedação: NBR
Tipo de proteção:	IP 65 (bloqueado) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado)
Testado pela VDE:	Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437 Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura:	-40°C a +100°C, temporário até +125°C

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## EPIC® H-B 10 SGRH

Código do Produto	Descrição do artigo	M	PG	Unidade de embalagem
Carcaça H-B: base para montagem em superfície (1 entrada de cabo, alavanca dupla, tipo alto)				
70035200	H-B 10 SGRH 21	-	21	10
70035400	H-B 10 SGRH 29	-	29	10
79035200	H-B 10 SGRH M25	25	-	10
79035400	H-B 10 SGRH M32	32	-	10

Última atualização (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03\_16