

## EPIC® H-B 16 TG

Carcaça de tipo H-B de padrão industrial.

A carcaça robusta para conectores retangulares com uma entrada de cabo direta é ideal para a utilização nos sistemas de iluminação e de som.

### Info

Práticas nervuras para puxar confortavelmente o conector

Tipo alto: mais espaço no interior para o cabeamento

Tipo de proteção verificado de acordo com UL50E



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

### Vantagens

A carcaça que estabelece o padrão. Grande seleção de variadíssimos insertos

### Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial

Tecnologia de luz e som

Indústria de plásticos

Última atualização (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 16 TG

### Características do produto

Tampa, tipo baixo  
Pinos para alavanca dupla  
Entrada para cabo reto  
Versões com/sem colar

### Dados técnicos

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Classificação ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais                            |
| Classificação ETIM 6: | ID da classe ETIM 6.0: EC000437<br>Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais                        |
| Material:             | Carcaça: liga de alumínio com pintura eletrostática a pó, cinza<br>Alavanca: aço galvanizado<br>Vedação: NBR                |
| Tipo de proteção:     | IP 65 (bloqueado)   |
| Testado pela VDE:     | Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437<br>Testado conforme UL:<br>Número e arquivo UL:E75770 |
| Faixa de temperatura: | -40°C a +100°C, temporário até +125°C   |

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



## EPIC® H-B 16 TG

| Código do Produto  | Descrição do artigo | M  | PG | Colar | Unidade de embalagem |
|--|---------------------|----|----|-------|----------------------|
| Carcaça H-B: tampa (entrada reta, pinos para alavanca dupla) |                     |    |    |       |                      |
| 10080000   | H-B 16 TG 21        | -  | 21 | sim   | 5                    |
| 10090000   | H-B 16 TG 29        | -  | 29 | sim   | 5                    |
| 19080000   | H-B 16 TG M25       | 25 | -  | -     | 5                    |
| 19090000   | H-B 16 TG M32       | 32 | -  | -     | 5                    |

Última atualização (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16