

EPIC® H-B 16 TGH 2X

Carcaça de tipo H-B de padrão industrial.


A carcaça de metal robusta e alta com uma entrada de cabo direta é ideal para a utilização na engenharia mecânica e industrial.

Info

Práticas nervuras para puxar confortavelmente o conector

Para fácil introdução de dois cabos

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (bloqueado)



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Resistência mecânica



Robusto



A prova d'água

Vantagens

A carcaça que estabelece o padrão. Grande seleção de variadíssimos insertos

Mais espaço interior para a fiação

Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial

Tecnologia de luz e som

Indústria de plásticos

EPIC® H-B 16 TGH 2X

Características do produto

Tampa, tipo alto
Pinos para alavanca dupla
2 entradas de cabo retas
Versões sem colar

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000437
Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais

Material:

Carcaça: liga de alumínio com pintura eletrostática a pó, cinza
Alavanca: aço galvanizado
Vedação: NBR

Tipo de proteção:

IP 65 (bloqueado)

Testado pela VDE:

Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437

Testado conforme UL:

Número e arquivo UL:E75770

Faixa de temperatura:

-40°C a +100°C, temporário até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® H-B 16 TGH 2X

Código do Produto	Descrição do artigo	M	Peça/emb.
Carcaça H-B: tampa (2 entradas retas, pinos para alavanca dupla, tipo alto)			
44422018	H-B 16 TGH 2XM25	2 x 25	5
79128600	H-B 16 TGH 2XM32	2 x 32	5