


EPIC® H-B 48 TS

Carcaça de tipo H-B para 2 insertos.

A carcaça do conector robusta é composta por uma entrada de cabo lateral e pinos para uma alavanca longitudinal e pode ser utilizada, por exemplo, na engenharia mecânica e industrial.



Vantagens

A carcaça grande e robusta para dois insertos em um conector. Energia e dados em um conector

Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial
Indústria de plásticos

Características do produto

Tampa
Pinos para alavanca individual
Entrada lateral do cabo
Versões com/sem colar

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

Descrição de Classe ETIM 5.0: Carcaça para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000437

Descrição da classe ETIM 6.0: Carcaça para conectores industriais

Material:

Carcaça:
liga de alumínio cinza
Alavanca: aço galvanizado
Vedação: NBR

Tipo de proteção:

IP 65 (bloqueado)

Faixa de temperatura:

-40°C a +100°C, temporário até +125°C

EPIC® H-B 48 TS

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® H-B 48 TS

Código do Produto	Descrição do artigo	M	PG	Colar	Unidade de embalagem
Carcaça H-B: tampa (entrada lateral, pinos para alavanca individual)					
10158000	H-B 48 TS 29	-	29	sim	1
10159000	H-B 48 TS 36	-	36	sim	1
10159200	H-B 48 TS 36	-	36	-	1
10160000	H-B 48 TS 42	-	42	sim	1
19158000	H-B 48 TS M32	32	-	-	1
19159000	H-B 48 TS M40	40	-	-	1
19160000	H-B 48 TS M50	50	-	-	1

Última atualização (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16