

EPIC® H-D 1.6 contatos estampados em carretel

para insertos e módulos dos conectores retangulares EPIC®


Os contatos estampados no anel são oferecidos como opção para diferentes seções transversais do condutor e comprimentos de isolamentos desencapados.

Info

Escolha contatos de ouro de alta qualidade ou banhados em prata

Para produção automática com máquina de crimpagem

Two crimp areas with wire and insulation crimp



Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Classe-ID ETIM 5.0: EC000796

Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000796

Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® H-D 1.6 contatos estampados em carretei

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Seção transversal do condutor em mm ²	Superfície	Comprimento de decapagem (mm)	Observação	Peça/emb.
Contatos							
11240700	H-D SCBG AG 0.14-0.5 200 LI	Macho	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 bobina (emb.) = 200 contatos	1
11230700	H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI	Fêmea	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 bobina (emb.) = 200 contatos	1
11240400	H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 LI	Macho	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1
11230400	H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 LI	Fêmea	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1
11240000	H-D SCBG AG 0.14-0.5 2000 RE	Macho	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1
11230000	H-D BCBG AG 0.14-0.5 2000 RE	Fêmea	0.14 - 0.5	Ag	3,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1
11240500	H-D SCBG AU 0.14-0.5 2000 LI	Macho	0.14 - 0.5	Au	3,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1
11230500	H-D BCBG AU 0.14-0.5 2000 LI	Fêmea	0.14 - 0.5	Au	3,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1
11220700	H-D SCBG AG 0.5-1.5 200 LI	Macho	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 bobina (emb.) = 200 contatos	1
11235700	H-D BCBG AG 0.14-0.5 200 LI	Fêmea	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 bobina (emb.) = 200 contatos	1
11226000	H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 LI	Macho	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1
11226500	H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 LI	Fêmea	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1
11220000	H-D SCBG AG 0.5-1.5 2000 RE	Macho	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1
11235000	H-D BCBG AG 0.5-1.5 2000 RE	Fêmea	0.5 - 1.5	Ag	4,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1
11220100	H-D SCBG AU 0.5-1.5 2000 RE	Macho	0.5 - 1.5	Au	4,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1
11235200	H-D BCBG AU 0.5-1.5 2000 RE	Fêmea	0.5 - 1.5	Au	4,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1
11223000	H-D SCBG AG 1.5-2.5 100 LI	Macho	1.5 - 2.5	Ag	4,0	1 bobina (emb.) = 100 contatos	1
11228000	H-D BCBG AG 1.5-2.5 100 LI	Fêmea	1.5 - 2.5	Ag	4,0	1 bobina (emb.) = 100 contatos	1
11222700	H-D SCBG AG 1.5-2.5 2000 LI	Macho	1.5 - 2.5	Ag	4,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1

EPIC® H-D 1.6 contatos estampados em carretei

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Seção transversal do condutor em mm ²	Superfície	Comprimento de decapagem (mm)	Observação	Peça/emb.
11227700	H-D BCBG AG 1.5-2.5 2000 LI	Fêmea	1.5 - 2.5	Ag	4,0	1 bobina (emb.) = 2000 contatos	1

EPIC® H-D 1.6 contatos estampados em carretel