

EPIC® H-Q 5 PE

Protection earth contacts for EPIC® H-Q 5 und H-Q 7 series

Crimpable and thus vibration-proof PE protective conductor contact for rectangular connector inserts EPIC® H-Q 5 and EPIC® H-Q 7.

Info

Crimpable PE protective conductor contact for inserts EPIC® H-Q and EPIC® H-Q 7.



Componentes de automação complementares da LAPP



Alimento e Bebidas



Engenharia de máquinas e instalações



Trilho



Energia Eólica



Adequado para uso externo



Excelente alívio de tensão



Robusto

Âmbitos de aplicação

For use with EPIC® H-Q 5 and EPIC® H-Q 7 rectangular connector inserts.

Última atualização (21.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 5 PE

Características do produto

Crimp connection creates a vibration-proof connection, ensures maximum contacting reliability between contact and cable and is suitable for automated assembly.

Silver coating with tarnish protection for high electrical conductivity and thermal conductivity.

Suitable for conductor cross-sections up to 4.0 mm².

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	Classe-ID ETIM 5.0: EC000796 Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000796 Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais
Resistência de contato:	< 2 mOhm
Terminação do cabo:	Crimp termination: 0.75 mm ² ... 4.0 mm ²
Material:	brass silver plated CuZn / Ag
Ciclos de operação mecânica:	500

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® H-Q 5 PE

Código do Produto	Descrição do artigo	Versão	Seção transversal (mín.) em mm ²	Seção transversal (máx.) em mm ²	Comprimento de decapagem (mm)	Unidade de embalagem
10431605	EPIC® H-Q 5 PE SCEM 0.75 ... 1.0 mm ²	macho	0,75	1	7,4	10
10431615	EPIC® H-Q 5 PE SCEM 1.5 mm ²	macho	1,5	1,5	7,4	10
10431625	EPIC® H-Q 5 PE SCEM 2.5 mm ²	macho	2,5	2,5	7,4	10
10431640	EPIC® H-Q 5 PE SCEM 4.0 mm ²	macho	4	4	7,4	10
10432605	EPIC® H-Q 5 PE BCEM 0.75 ... 1.0 mm ²	fêmea	0,75	1	7,4	10
10432615	EPIC® H-Q 5 PE BCEM 1.5 mm ²	fêmea	1,5	1,5	7,4	10
10432625	EPIC® H-Q 5 PE SCEM 2.5 mm ²	fêmea	2,5	2,5	7,4	10
10432640	EPIC® H-Q 5 PE BCEM 4.0 mm ²	fêmea	4	4	7,4	10

Última atualização (21.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® H-Q 5 PE

