

## EPIC® MC 2.5 contatos usinados

para insertos e módulos dos conectores retangulares EPIC®

Os contatos usinados para a seção transversal do condutor de 0,5 até 4 mm<sup>2</sup> estão disponíveis como contato fêmea e macho.

### Info

Contatos branhados em prata e passivados



### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Classe-ID ETIM 5.0: EC000796

Descrição de Classe ETIM 5.0: Contatos para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000796

Descrição da classe ETIM 6.0: Contato para conectores industriais

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**EPIC® MC 2.5 contatos usinados**

Código do Produto	Descrição do artigo	Versão	Seção transversal do condutor em mm <sup>2</sup>	Cross-section identification	Superfície	Comprimento de decapagem (mm)	Unidade de embalagem
Contatos							
1121300C	MC 2,5 usinado	macho	0.5	-	Ag	7,8	100
1121800C	MC 2,5 usinado	fêmea	0.5	-	Ag	7,8	100
1121310C	MC 2,5 usinado	macho	1	1	Ag	7,8	100
1121810C	MC 2,5 usinado	fêmea	1	1	Ag	7,8	100
1121320C	MC 2,5 usinado	macho	1.5	2	Ag	7,8	100
1121820C	MC 2,5 usinado	fêmea	1.5	2	Ag	7,8	100
1121330C	MC 2,5 usinado	macho	2.5	3	Ag	7,8	100
1121830C	MC 2,5 usinado	fêmea	2.5	3	Ag	7,8	100
1121340C	MC 2,5 usinado	macho	4	-	Ag	7,8	100
1121840C	MC 2,5 usinado	fêmea	4	-	Ag	7,8	100

Última atualização (12.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://appbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16