

## EPIC® MC 3.6 contatos usinados de 16 mm<sup>2</sup>

para insertos e módulos dos conectores retangulares EPIC®

Os contatos usinados para uma seção transversal do condutor de 16 mm<sup>2</sup> são fornecidos em embalagens de 20 peças. Também é recomendado pedir os mordentes de crimpagem.

### Info

Contato de crimpagem para módulos de potência  
Contatos branhadados em prata e passivados



### Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000168

ETIM 5.0 Class-Description: Ferramentas de crimpagem para terminais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000168

Descrição da classe ETIM 6.0: Ferramenta de prensagem de talão de cabo/conectores, luvas da extremidade do condutor, conector blindado

Resistência de contato:

< 1 mOhm

Contatos:

Liga de cobre banhado a prata rígida

Ciclos de operação mecânica:

500

### Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos  
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

**EPIC® MC 3.6 contatos usinados de 16 mm<sup>2</sup>**

Código do Produto	Descrição do artigo	Insertos	Versão	Seção transversal em mm <sup>2</sup>	Superfície	Unidade de embalagem
Contatos						
44424014	EPIC® Modular SCEM AG 16 D=3.6	Crimping contacts for HC2 modules	macho	16	Ag	20
44424015	EPIC® Modular BCEM AG 16 D=3.6	Crimping contacts for HC2 modules	fêmea	16	Ag	20
Talão circular para aterramento de proteção						
44424029	EPIC® KB 16-4R	Talão de cabo circular para conectar um fio protetor de 16 mm <sup>2</sup> ao quadro do módulo	Ringlug	16	-	10

Última atualização (24.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® MC 3.6 contatos usinados de 16 mm<sup>2</sup>**
