

EPIC® H-Q 7 PE-C

Connector insert with 7 contacts and protection earth crimping contact

Compact, 7-pole rectangular connector insert, powerful up to 10 A, for crimpable PE contact.

Info

Inserto padronizado poderoso e compacto
Economia de espaço, contato de crimpagem
Made in Germany



Componentes de automação complementares da LAPP



Alimento e Bebidas



Engenharia de máquinas e instalações



Trilho



Energia Eólica



Adequado para uso externo



Retardante de chama

Vantagens

Compact contact arrangement allows 7 contacts + 1 PE contact in a small installation space.

Crimp connection creates a vibration-proof connection, ensures maximum contacting reliability between contact and cable and is suitable for automated assembly.

Última atualização (01.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 7 PE-C

Special PE crimp contact enables automated assembly of a completely vibration-proof connector.
Mateable with market standard connectors.
Suitable for conductor cross-sections from 0.14 - 2.50 mm².

Âmbitos de aplicação

For power supply connection of devices and machines in various applications.
Suitable for wiring inside the control cabinet.
Can be used with many EPIC® rectangular connector housings.

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	Class-ID ETIM 5.0: EC000438 Descrição de Classe ETIM 5.0: Inseto de contato para conectores industriais
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC000438 Descrição de Classe ETIM 5.0: Inseto de contato para conectores industriais
Tensão nominal em V:	400 V
Tensão nominal de impulso:	6 kV
Corrente nominal em A:	10 A
Pollution degree:	3
Inflamabilidade:	UL94 V-0
Resistência de contato:	< 2 mOhm
Números de contatos:	7 + PE
Terminação do cabo:	Terminal de crimpagem: 0,14 - 2,5 mm ² Crimp termination PE: 0.75 mm ² ... 4.0 mm ²
Material:	Poliamida
Ciclos de operação mecânica:	500
Testado pela VDE:	Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura:	-40°C a +120°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® H-Q 7 PE-C

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Número de contatos operacionais	Unidade de embalagem
10431710	EPIC H-Q 7 SCM PE-C	Macho	7	10
10432710	EPIC H-Q 7 BCM PE-C	Fêmea	7	10

Última atualização (01.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-Q 7 PE-C

