

EPIC® H-BVE 3


Estes insertos de alta voltagem são equipados adicionalmente com 2 contatos de comutação

O inserto multipolar possui contato de comutação atrasado que interrompe a alimentação elétrica da respectiva conexão antes que os contatos de trabalho sejam separados.

Info

Inserto multipolar com contatos de ligação indutivos

Operações possíveis de ligação para desconexão sob carga



Engenharia de máquinas e instalações



Resistente a temperatura

Vantagens

Estes insertos de alta voltagem são equipados adicionalmente com 2 contatos de comutação

Ao serem comutados, os contatos de comutação retrasados interrompem o fornecimento de corrente antes de os contatos NA serem desligados

Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial

Construção de máquinas

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Class-ID ETIM 5.0: EC000438

Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000438

Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais

Tensão nominal em V:

IEC: 630 V

UL: 600 V

Última atualização (06.05.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BVE 3

	CSA: 600 V
Tensão nominal de impulso:	6 kV
Corrente nominal em A:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Pollution degree:	3
Resistência de contato:	< 2 mOhm
Contatos:	Liga de cobre banhado a prata rígida
Números de contatos:	3 + 2 + PE
Terminação do cabo:	Terminal de parafuso: 0,5 - 2,5 mm ²
Comprimento de decapagem (mm):	8
Ciclos de operação mecânica:	100
Testado pela VDE:	Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437 Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura:	-40°C a +100°C, temporário até +125°C

Observação

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



EPIC® H-BVE 3

Código do Produto	Article description	Tipo de contato	Proteção do fio	Número de contatos operacionais	Unidade de embalagem
H-BVE 3 Terminal de parafuso					
10210010	H-BVE 3 SS	Macho	sim	3 + 2	10
10211010	H-BVE 3 BS	Fêmea	sim	3 + 2	10
10210110	H-BVE 3 SS	Macho	-	3 + 2	10
10211110	H-BVE 3 BS	Fêmea	-	3 + 2	10

EPIC® H-BVE 3

