

EPIC® H-D 25 estampado

Insertos multipolares para contato de crimpar estampado


O inserto para conectores retangulares com contatos estampados é adequado para aplicações que exigem uma quantidade elevada de contatos, como os sistemas de controle.

Info

Para produção automática com máquina de crimpagem

Adequado para o processamento com contatos em carretel

Made in Europe



Engenharia de máquinas e instalações



Necessidade de espaço



Robusto

Vantagens

Insertos da série de conectores H-D são projetados para aplicações que exigem um elevado número de contatos.

Âmbitos de aplicação

Construção de aparelhos e máquinas

Engenharia de controle

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

Class-ID ETIM 5.0: EC000438

Descrição de Classe ETIM 5.0: Inserto de contato para conectores industriais

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000438

Descrição da classe ETIM 6.0: Inserto de contato para conectores industriais

Última atualização (25.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-D 25 estampado

Tensão nominal em V:	IEC: 250 V UL: 250 V
Tensão nominal de impulso:	2,5 kV
Corrente nominal em A:	IEC: 10 A UL: 10 A
Pollution degree:	3
Resistência de contato:	< 2 mOhm
Contatos:	Liga de cobre banhado a ouro/prata rígida
Números de contatos:	25 + PE
Terminação do cabo:	Terminal de crimpagem: 0,14 - 2,5 mm ²
Ciclos de operação mecânica:	100
Certificações:	Certificado com inspeção do processo de fabricação: REG. VDE n.º:B437 Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura:	-40°C a +100°C, temporário até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® H-D 25 estampado

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Descrição do Produto	Número de contatos operacionais	Peça/emb.
11260000	H-D 25 SCG	Macho	estampado	1 - 25	5
11261000	H-D 25 BCG	Fêmea	estampado	1 - 25	5