

EPIC® MH 12


Elevada flexibilidade devido à combinação aleatória de insertos em um conector

High flexibility by the use of any combination of modules in one connector

Info

Sistema de conector modular, plugável com o padrão do mercado

Módulo de 12 polos para sinais de controle



Componentes de automação complementares da LAPP



Engenharia de máquinas e instalações



Trilho



Energia Eólica



Retardante de chama



Tensão

Vantagens

Módulo de 12 polos para sinais de controle

Crimp connection for permanent vibration proof contacting

Sistema EPIC® MH é plugável com o padrão do mercado

A mistura de diferentes funções em um único plugue permite uma grande flexibilidade

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according to EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Âmbitos de aplicação

Última atualização (25.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 12

Construção de máquinas
Indústria robótica
Engenharia industrial
Energia renovável
Aplicações em ferrovias/construção de veículos

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector modular (conector industrial)
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC002641 Descrição da classe ETIM 6.0: Conector modular (conectores industriais)
Tensão nominal em V:	250 V
Tensão nominal de impulso:	4 kV
Corrente nominal em A:	10 A
Pollution degree:	3
Inflamabilidade:	UL94 V-0
Resistência de contato:	< 5 mOhm
Números de contatos:	12
Terminação do cabo:	Terminal de crimpagem: 0,14 - 2,5 mm ²
Material:	Poliamida, reforçada com fibra de vidro
Ciclos de operação mecânica:	500
Certificações:	Testado conforme UL: Número e arquivo UL:E75770
Faixa de temperatura:	-40°C até +125°C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® MH 12

Código do Produto	Descrição do artigo	Tipo de contato	Número de contatos operacionais	Slots	Peça/emb.
44423222	EPIC® MHS 12 CM	Macho	12	1	10
44423223	EPIC® MHB 12 CM	Fêmea	12	1	10