

AHI caixas sortidas

Insulated DIN conductor end sleeves for several diameters in a box



Livre de halogênio

Vantagens

Práticas caixas sortidas - diversas seções transversais sempre ao alcance

Referências às normas / Aprovações

Luvras isoladas da extremidade do condutor de acordo com DIN 46228, parte 4 (0,25 mm² e 0,34 mm² não padronizado) em caixas sortidas

Projeto do produto

Caixa sortida AHI I (amarela):

30x0,25 - 6mm LBU, 30x0,34 - 6mm TQ, 30x0,5 - 8mm ON, 30x0,75 - 8mm WH, 30x1,00 - 8mm YE

Caixa sortida AHI II (laranja):

50x0,5 - 8mm OG, 100x0,75 - 8mm WH, 100x1,00 - 8mm YE, 100x1,5 - 8mm RD, 50x2,5 - 8mm BU

Caixa sortida AHI III (azul):

50x4,00 - 10mm GY, 20x6,0 - 12mm BK, 20x10,00 - 12mm WH, 10x16,00 - 12mm GN

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000524

Descrição da classe ETIM 5.0: Caixa de sortimentos para tecnologias de conexão

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000524

Descrição da classe ETIM 6.0: Caixa de sortimentos para tecnologias de conexão

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos. Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

AHI caixas sortidas

Código do Produto	Descrição do Produto	Para mm²	Dispositivo de crimpagem adequado	Quantidade (peça)	Emb.
Caixa sortida AHI					
61794720	Caixa sortida AHI I	0.25 - 1	PEW 12.090	150 x 1	1
61794730	Caixa sortida AHI II	0.5 - 2.5	PEW 12.090	400 x 1	1
61794740	Caixa sortida AHI III	4 - 16	PEW 12.090 / PEW 12.091	100 x 1	1