

Alicate de corte diagonal de força KNIPEX

Alicate de corte diagonal de força KNIPEX com punho isolado para trabalhos de corte precisos

Info

Elevada capacidade de corte com pouca aplicação de força



Vantagens

Elevada ergonomia devido a punhos de vários componentes
Os punhos isolados permitem trabalhar sob tensão até 1000 V

Âmbitos de aplicação

Para todos os tipos de fio, incluindo fio de piano

Características do produto

Corte endurecido com esmerilhamento de precisão

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000142

Descrição da classe ETIM 5.0: Tesoura corta-cabo

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000142

Descrição da classe ETIM 6.0: Tesoura corta-cabo

Certificações:

Isolado conforme CEI 60900, utilizável até 1000 V AC / 1500 V DC

Testado pela VDE

Material:

Aço-vanádio, forjado, temperado a óleo em vários níveis

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Alicate de corte diagonal de força KNIPEX

Código do Produto	Descrição do Produto	Fio semiduro mm	Fio duro mm	Fio de piano mm	Peso kg	Comprimento (mm)
Alicate de corte diagonal de força KNIPEX						
62120522	Alicate de corte diagonal potente KSSI 18	3,8	2,7	2,2	0,28	180

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16