# Alicate de corte diagonal KNIPEX

Alicate de corte diagonal KNIPEX X-Cut® com punho isolado para trabalhos de corte precisos

### Info
Cabeça em formato estreito para a utilização em áreas de trabalho de difícil acesso

### Vantagens
Elevada ergonomia devido a punhos de vários componentes
Os punhos isolados permitem trabalhar sob tensão até 1000 V

### Âmbitos de aplicação
Para fio macio ou duro

### Características do produto
Corte endurecido com esmerilhamento de precisão

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Classificação ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000142<br>Descrição da classe ETIM 5.0: Tesoura corta-cabo |
| Classificação ETIM 6: | ID da classe ETIM 6.0: EC000142<br>Descrição da classe ETIM 6.0: Tesoura corta-cabo |
| Certificações: | Isolado conforme CEI 60900, utilizável até 1000 V AC / 1500 V DC<br>Testado pela VDE |
| Material: | Aço-vanádio, forjado, temperado a óleo em vários níveis |

### Observação
As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.


©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# Alicate de corte diagonal KNIPEX

| Código do Produto | Descrição do Produto | Fio macio mm | Fio semiduro mm | Fio duro mm | Peso kg | Comprimento (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicate de corte diagonal KNIPEX | | | | | | |
| 62120520 | Alicate de corte diagonal SESI 16 | 4 | 3 | 2 | 0,216 | 160 |

Última atualização (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.