

Temflex™ 1500 fita de isolamento

Temflex™ 1500- é uma fita isolante elétrica multiusos com camada adesiva em PVC. É impermeável e preenche as exigências VDE.



Boa resistência química



A prova d'água

Vantagens

A prova d'água
Adesivo de um lado
Resistente à maioria dos solventes
Auto extingüível

Âmbitos de aplicação

Fita isolante multiusos de PVC
Fita isolante elétrica universal para isolamento, enfeixamento, identificação

Referências às normas / Aprovações

Tipo de acordo com VDE: tipo 5

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000128

ETIM 5.0 Class-Description: Fita isolante

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000128

Descrição da classe ETIM 6.0: Fita adesiva

Observação:

Alongamento de fratura: 170 %

Força de rotura: 20 N/10 mm

Info:

Espessura: 0,15 mm

Material:

PVC

Última atualização (14.01.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Temflex™ 1500 fita de isolamento

Tensão de ensaio:

Rigidez dielétrica: 40 kV/mm

Faixa de temperatura:

0°C até +90°C

Observação

Temflex™ é uma marca registrada da 3M

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.



Temflex™ 1500 fita de isolamento

Código do Produto	Descrição do Produto	Cor	Comprimento (m) x Largura (mm) x Espessura (mm)	Material	Peça/emb.
61721040	Temflex 1015	branco	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721030	Temflex 1015	preto	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721050	Temflex 1015	verde	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721060	Temflex 1015	azul	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721070	Temflex 1015	vermelho	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721080	Temflex 1015	GNYE	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721045	Temflex 1015	amarelo	10.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721120	Temflex 2515	vermelho	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721130	Temflex 2515	verde	25.0 x 15.0 x 0.15	PVC	10
61721140	Temflex 2525	preto	25.0 x 25.0 x 0.15	PVC	10