

Cinta de cabo Ty-Fast®

The TY - FAST® cable tie made of PA 6.6 is the standard cable tie for many applications. It is fulfilling several approvals.



Livre de halogênio



Resistente a UV

Vantagens

The integrally formed polyamide pawl combines low insertion and high locking strength. Sure grip tab keeps the tail from popping out while being threaded, then holds it securely for final tightening by hand or tool.

Âmbitos de aplicação

Cinta de cabos multifunções para muitas aplicações

Referências às normas / Aprovações

Número de arquivo: E49405, ver tabela

Reação ao fogo de acordo com UL94 V-2

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000046

ETIM 5.0 Class-Description: Braçadeira de cabo

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000046

Descrição da classe ETIM 6.0: Cintas de cabos

Material:

Poliamida 6.6

livre de halogênio, sem silicone

Faixa de temperatura:

-40°C até +85°C

Observação

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Cinta de cabo Ty-Fast®

TY-FAST® is a registered trademark of ABB.

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Cinta de cabo Ty-Fast®

Código do Produto	Descrição da peça	Certificação UL	Comprimento x Largura (mm)	Ø do feixe, mm	Capacidade de carga à tração em N	Peça/emb.
Natural						
61810350	TY100-18	sim	112.0 x 2.4	25	80	1000
61810360	TY125-18	sim	136.0 x 2.4	32	80	1000
61810380	TY125-40	sim	141.0 x 3.6	32	180	1000
61810390	TY200-40	sim	205.0 x 3.6	50	180	1000
61810400	TY300-40	sim	290.0 x 3.6	76	180	1000
61810410	TY175-50	sim	186.0 x 4.6	44	220	1000
61810420	TY300-50	sim	291.0 x 4.6	76	220	1000
61810430	TY400-50	sim	366.0 x 4.6	102	220	1000
61810440	TY200-120	sim	219.0 x 7.6	50	540	500
61810450	TY400-120	sim	375.0 x 7.6	102	540	500
Preto (resistente a UV)						
61810460	TY100-18x	sim	112.0 x 2.4	25	80	1000
61810470	TY125-18x	sim	136.0 x 2.4	32	80	1000
61810490	TY125-40x	sim	141.0 x 3.6	32	180	1000
61810500	TY200-40x	sim	205.0 x 3.6	50	180	1000
61810510	TY300-40x	sim	290.0 x 3.6	76	180	1000
61810520	TY175-50x	sim	186.0 x 4.6	44	220	1000
61810530	TY300-50x	sim	291.0 x 4.6	76	220	1000
61810540	TY400-50x	sim	366.0 x 4.6	102	220	1000
61810550	TY200-120x	sim	219.0 x 7.6	50	540	500
61810560	TY400-120x	sim	375.0 x 7.6	102	540	500

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16