


Duto flexível de fiação

Cable-Eater is a cable conduit for bundling cables and conductors. Main application is the bundling and protection of cables in cable pre-assembly, electrical industry and switch cabinets.



Retardante de chama



Livre de halogênio



Tempo de montagem

Vantagens

Montagem rápida e simples pela utilização da ferramenta de instalação adequada
Tempo de instalação reduzido

Âmbitos de aplicação

Para uso em painéis de controle, quadros de distribuição ou em áreas que são de difícil acesso
Conecte o cabo de circuito: teias viradas para cima, conecte uma extremidade do cabo e lateralmente inserir o cabo até o ponto de ramificação solicitado, ligue a extremidade oposta do cabo.

Características do produto

Dois ou mais comprimentos podem ser unidos com as pontas juntas
Are delivered in 50 cm pieces

Referências às normas / Aprovações

UL 94 V-2

Observação

parafusos recomendados: M3 DIN85A ou M4 DIN 85 A

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002596

Descrição da classe ETIM 5.0: Sistema flexível de condução de cabos

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC002596

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

Duto flexível de fiação

| | |
|-----------------------|---|
| | Descrição da classe ETIM 6.0: Sistema flexível de condução de cabos |
| Sob pedido: | Versão com camada auto adesiva Forma quadrada |
| Observação: | Livre de halogênio |
| Cor de fornecimento: | RAL 7035 cinza claro |
| Material: | Polipropileno (PP) |
| Faixa de temperatura: | -40°C a +70°C |

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Duto flexível de fiação

| Código do Produto | Descrição da peça | Comprimento (mm) | Altura (mm) | Quantidade de peças | Emb. em m |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-----------|
| 61830290 | GMF HF-20 GY | 23 | 24 | 60 | 30 |
| 61830291 | GMF HF-30 GY | 33 | 35 | 36 | 18 |
| 61830292 | GMF HF-40 GY | 44 | 46 | 24 | 12 |

Última atualização (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16