

SKINTOP® DV-M

SKINTOP® DV-M, insertos de selagem múltipla, evitam a penetração de umidade na carcaça, como proteção de pontos de conexão não usados



Tempo de montagem



Excelente alívio de tensão

Vantagens

Impede que a umidade penetre dentro da carcaça

Âmbitos de aplicação

These seals are placed into the sealing ring of the SKINTOP® cable glands

Preparação para a montagem

Proteção de pontos de conexão não usados

Observação

Quando montado de modo profissional e apropriado, o tipo de proteção IP 68 poderá ser alcançado

A entrega será feita na maior quantidade por embalagem possível produto a granel, a quantidade mínima para pedido é uma embalagem

Dados técnicos

Classificação ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Descrição de classe ETIM 5.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Classificação ETIM 6:

ID da classe ETIM 6.0: EC000032

Descrição da classe ETIM 6.0: Plugue para prensa-cabo rosqueado

Cor de fornecimento:

Preto

Material:

CR

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos

Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16



SKINTOP® DV-M

Código do Produto	Descrição do Produto / Tamanho	PL_DYN_DURCHMESSER	Altura (mm)	Peça/emb.
SKINTOP® DV-M				
54113000	DV-M 12	7.2	7.0	500
54113010	DV-M 16	10.0	8.0	500
54113020	DV-M 20	13.2	8.4	250
54113030	DV-M 25	17.2	9.5	250
54113040	DV-M 32	21.2	12.0	250
54113050	DV-M 40	28.2	14.5	100
54113060	DV-M 50	35.8	18.0	100
54113070	DV-M 63	45.6	20.0	50

Última atualização (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03_16